

META

rayonnage tambour de câble

MULTIPAL

MULTIPAL, rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 5500 x 1070 x 1100 mm, 4 niveaux avec surface d'appui tambour de câble, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane, niveaux avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL2001 orangé rouge

Numéro d'article: 226828



Das Lagersystem



META Rayonnage pour tambour de câble MULTIPAL

Champ de base

rayonnage tambour de câble




- rayonnage départ
- système à visser
- convient pour le intérieur
- hauteur x largeur x profondeur 5500 x 1070 x 1100 mm
- charge maximale par élément 5500 kg
- largeur du compartiment 900 mm
- 4 niveaux avec surface d'appui tambour de câble
- niveaux avec douilles de guidage sur les lisses pour l'axe du tambour
- Stabilité élevée grâce aux entretoises diagonales et horizontales






- structure en acier
- montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane
- niveaux avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL2001 orangé rouge
- volume de livraison : sans tambours de câbles, avec pièces de fixation pour l'axe de tambour et l'ancrage au sol
- Produit livré démonté
- certifié GS, label de qualité RAL
- 5 années de garantie

Détails techniques





| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| type de meuble | rayonnage | type tablette/niveau | surface d'appui tambour de câble |
| type de rayonnage | rayonnage tambour de câble | surface de tablette | avec revêtement en plastique |
| rayonnage modulaire | système à visser | surface de montant | avec revêtement en plastique |
| champ de rayonnage | rayonnage départ | stabilité / renfort / entretoise | entretoises diagonales // entretoises horizontales |
| matériau | acier | couleur de la tablette | orangé rouge // RAL2001 |
| lieu d'utilisation | intérieur | couleur du montant | bleu gentiane // RAL5010 |
| hauteur | 5500 mm | exécution couleur | RAL5010 bleu gentiane/RAL2001 orangé rouge |
| largeur | 1070 mm | volume de livraison | sans tambours de câbles, avec pièces de fixation pour l'axe de tambour et l'ancrage au sol |
| profondeur | 1100 mm | livraison | démonté |
| charge maxi par élément | 5500 kg | certification | GS // label de qualité RAL |
| nombre de tablettes/niveaux | 4 pièce | garantie | 5 années |
| largeur de compartiment | 900 mm | Poids | 197,618 kg |
| équipement des tablettes / nivea | lisses avec douilles de guidage | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 183764 |  | axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 42 mm, largeur du compartiment 900 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 183765 |  | surface d'appui tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, profondeur 1100 mm, pour une charge max. par tabl. de 1000 kg, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL2001 orangé rouge |
| 226845 |  | rayonnage tambour de câble, MULTIPAL, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 5500 x 985 x 1100 mm, 4 niveaux avec surface d'appui tambour de câble, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane, niveaux avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL2001 orangé rouge |

| | | |
|--------|---|--|
| 226849 |  | axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 42 mm, largeur du compartiment 900 mm, avec pièces de centrage et roulettes galet plastique |
| 226853 |  | axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 60 mm, largeur du compartiment 900 mm, avec pièces de centrage et roulettes galet plastique |
| 226979 |  | axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 60 mm, largeur du compartiment 900 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 226982 |  | axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 42 mm, largeur du compartiment 900 mm, avec pièces de centrage |
| 226985 |  | axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 60 mm, largeur du compartiment 900 mm, avec pièces de centrage |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 213052 |  | ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm |
| 217213 |  | palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés |
| 231461 |  | caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique |
| 991798 |  | panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc |