

bac gerbable norme Europe

hauteur x longueur x largeur 120 x 400 x 300 mm, capacité 9,2 l, en polypropylène en gris

lot 4 pièce

Numéro d'article: 509472



Bac gerbable norme Europe

pour charges lourdes

bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 120 x 400 x 300 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 100 x 360 x 260 mm
- capacité 9,2 l
- force 45 kg
- capacité de gerbage 600 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en gris
- Parois pleines sans ouverture de prise, fond plein
- Fond avec renfort grâce à des rainures de renfort
- transport facile grâce à poignées
- avec porte-étiquettes sur tous les côtés
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- Convient pour différents tissus, nous consulter
- 5 années de garantie





Détails techniques

type de récipient bacs gerbables



finition paroi sans ouverture de prise

| | | | |
|----------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| norme européenne | oui | champ d'inscription | porte-étiquettes sur tous les côtés |
| capacité | 9,2 l | soubassement | plein |
| hauteur | 120 mm | fond renforcé par | rainures de renfort |
| longueur | 400 mm | charge | 45 kg |
| largeur | 300 mm | capacité de gerbage | 600 kg |
| hauteur intérieure | 100 mm | couvercle | en accessoires (non compris) |
| longueur intérieure | 360 mm | convient pour aliments | oui |
| largeur intérieure | 260 mm | considération comme matière dang | différents tissus, nous consulter |
| matériau | polypropylène | convient pour les convoyeurs à r | oui |
| recyclable | oui | dispositif de support | poignées |
| gerbable | oui | couleur | gris |
| emboîtable | non | quantité par unité de commande | 4 |
| pliable | non | garantie | 5 années |
| structure de cloison | plein | Poids | 3,6 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 509423 |  | Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 80 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite |
| 509580 |  | couvercle indépendant, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 400 x 300 mm, longueur x largeur 400 x 300 mm |
| 509583 |  | couvercle rabattable, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 400 x 300 mm, longueur x largeur 400 x 300 mm |
| 509586 |  | Étiquette pour bac gerbable norme Europe, pour hauteur de récipient 120 mm, en blanc |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 202875 |  | diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique |
| 529885 |  | rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion |