

Format Tresorbau armoire triple protection

niveau de sécurité : VdS 2, hauteur x largeur x profondeur 1900 x 1200 x 550 mm, 4 niveaux, corps avec laquage, face avant avec laquage

Numéro d'article: 523073



Format Tresorbau Armoire triple protection

Niveau de sécurité VdS 2

Format Tresorbau armoire triple protection

- niveau de sécurité : VdS 2
- pas protégé contre les incendies
- hauteur x largeur x profondeur 1900 x 1200 x 550 mm
- 4 niveaux
- pour 65 classeurs
- verrouillable avec serrure à panneton double
- verrouillage 3 côtés
- 6 boulons de fermeture Ø 40 mm
- protection supplémentaire par blindage renforcé de serrure et plaque de protection anti-perçage
- porte 123 mm d'épaisseur

- structure en acier
- corps avec laquage
- face avant avec laquage
- couverture d'assurance : industriel jusqu'à 50 000 € / particulier jusqu'à 100 000 €
- préparé pour ancrage de tablette
- poids 1050 kg

Détails techniques

type de meuble	armoire	hauteur intérieure	1825 mm
type d'armoire	coffre-fort	largeur intérieure	1117 mm
hauteur	1900 mm	profondeur intérieure	383 mm
largeur	1200 mm	épaisseur de porte	123 mm
profondeur	550 mm	matériau	acier
volume	780 l	surface de corps	laqué
niveau de sécurité	VdS 2	surface de face avant	laqué
équipement armoire	tablettes	verrouillable	oui
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	système de fermeture	serrure à panneton double
capacité de classeurs	65 pièce	casier	non
ancrage	ancrage de tablette	nombre de boulons de fermeture	6 pièce
verrouillage	3 côtés	Ø de boulon de fermeture	40 mm
coupe-feu	pas protégé contre les incendies	couleur de la tablette	comme couleur du corps
assurable	oui	surface de tablette	laqué
couverture d'assurance	industriel jusqu'à 50 000 € / particulier jusqu'à 100 000 €	Poids	1050 kg
protection anti-effraction	oui		

Accessoires

528150



serrure à combinaison, profondeur 42 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

139643



station de tri, 12 casiers, convient pour DIN C4, pour montage en armoires, hauteur x largeur x profondeur 293 x 723 x 331 mm, en Polystyrène en gris/bleu

146303



destructeur de documents mobile, type de coupe Particule 4x10 mm, puissance de coupe jusqu'à 6 feuille, volume du récipient 30 l, niveau de sécurité : P-4, O-1, T-2, E-2, hauteur x largeur x profondeur 520 x 444 x 360 mm

504279



horloge de gare, quartzhorloge, disque gradué en blanc avec cadran à traits, diamètre 300 mm, boîtier en ABS en argent, alimentation électrique par fonctionnement avec batterie