

Broszura informacyjna

71 12 200

KNIPEX CoBolt®

Kompaktowe szczypce tnące przegubowe



- Ostrza o mikrostrukturze ułatwiają przecinanie przewodów o dużych przekrojach
- Z powierzchnią chwytającą pod złączeniem do chwytania i przeciągania drutów o średnicy od Ø 1,0 mm
- Wąskie rękojeści z wielokomponentowymi nasadkami, bez kołnierza, zapewniające lepsze trzymanie i łatwiejszy transport
- Sprężyny rozwierające i blokada połączone dodatkowo z rękojeściami zapewniają komfortową pracę i bezpieczny transport
- Z precyzyjnymi ostrzami do cięcia drutu miękkiego, twardego i bardzo twardego (fortepianowego)
- Do cięcia np.: sworzni, gwoździ, prętów, nitów itp. o średnicy do 5,2 mm
- Specjalna konstrukcja złącza zapewnia wyjątkowo wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 62 HRC
- Stal chromowo-wanadowa o dużej wytrzymałości, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo

Ogólna

Nr art.	71 12 200
EAN	4003773066859
Szczypce	fosforanowane, czarne
rękojeści	z wąskimi, wielokomponentowymi nasadkami
Waga	375 g
Wymiary	200 x 62 x 24 mm
REACH	zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)	Ø 6 mm
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 5,2 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 4,0 mm
Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica)	Ø 3,6 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych