

jerrycanpomp

bediening per voet, behuizing van polyvinylideenfluoride

Artikelnummer: 200973



aftappomp

Voetbediening

jerrycanpomp

- voor zuren, logen en agressieve media met een maximale viscositeit van 500 mPas
- Geschikt voor jerrycans, tonnen en vaten tot 120 liter
- bediening per voet
- pomp dompelbuis past zich automatisch aan de vathoogte aan
- behuizing van polyvinylideenfluoride

Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	vaten-/containerhandling	materiaal behuizing	polyvinylideenfluoride
vaten-/containerhandling	voetpomp	dompeldiepte	700 mm
pomptype	jerrycanpomp	vat-/containerhandling uitrustin	dompelbuis past zich automatisch aan de vathoogte aan
voor opslagcontainer	jerrycans, tonnen en vaten tot 120 liter	voor max. viscositeit	500 mPas

medium	zuren, logen en agressieve media	max. pompcapaciteit l/hefbeweging	20 l/hef
bediening	voet	gewicht	1,2 kg

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
201012		opvangschaal, opvangvolume 20 l, hoogte x lengte x breedte 105 x 690 x 440 mm, 4 kamers met telkens 1 gietrand, van polyethyleen in zwart
221116		beschermhandschoenen, van nitril in groen, gevoerd en geprofileerd, afmeting 8
277148		bindmiddel, levering als zak, inhoud 50 l, Van natuurvezels, Fijne korrel, korrelgrootte 0,125 - 4 mm, opnamecapaciteit 4 l per kilo
277149		bindmiddel, levering als emmer, inhoud 10 l, Van natuurvezels, Fijne korrel, korrelgrootte 0,125 - 4 mm, opnamecapaciteit 4 l per kilo
277150		bindmiddel, levering als zak, inhoud 15 l, Van natuurvezels, Fijne korrel, korrelgrootte 0,125 - 4 mm, opnamecapaciteit 4 l per kilo
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
525760		gevaarsymbool, symbool/tekst: aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm