

Thurmetall armoire à casiers électrique MINI

hauteur x largeur x profondeur 1790 x 415 x 500 mm, équipement électrique : 10 prises de courant 230 V, prises exécution D, A, NL, 10 compartiments, verrouillable avec Key Lock, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu pigeon, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu clair

Numéro d'article: 218303



THURMETALL



Thurmetall Armoire à casiers électrique MINI

Exécution DE, A, NL avec prises de courant à contact de protection

armoire à casiers électrique

- hauteur x largeur x profondeur 1790 x 415 x 500 mm
- structure en acier
- équipé de casiers, prises de courant
- équipement électrique : 10 prises de courant 230 V
- prises exécution D, A, NL
- pliage de sécurité comme protection contre les blessures
- 10 compartiments
- Fermeture avec protection contre la poussière via porte à battants
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- verrouillable avec Key Lock
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu pigeon

- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu clair
- Produit livré opérationnel
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoire	surface de corps	finition peinture époxy
type d'armoire	armoire électrique	surface de face avant	finition peinture époxy
lieu d'utilisation	intérieur	couleur du corps	bleu pigeon
type de porte	porte à battants	couleur de la face avant	bleu clair
hauteur	1790 mm	système de fermeture	Key Lock
largeur	415 mm	soubassement	socle
profondeur	500 mm	hauteur de compartiment (ga.)	145 mm
Variante nationale	exécution D, A, NL	largeur de compartiment (ga.)	330 mm
équipement armoire	casiers, prises de courant	profondeur de compartiment (ga.)	470 mm
équipement des tablettes / nivea	pliage de sécurité	verrouillable	oui
compartiments	10 pièce	angle d'ouverture de porte	110 °
nombre de prises	10 pièce	livraison	opérationnel
raccordement	fiche à contact de protection	garantie	5 années
équipement électrique	10 prises de courant 230 V	Poids	73 kg
matériau	acier		

Cela s'adapte aussi ...

221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221121		papier d'essuyage, cellulose, surface lisse, 1500 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, vieux rose, roulette longueur x diamètre 450 m x 290 mm
222681		gel pour le nettoyage des mains, sans parfum ni silicone, odeur citron
531287		cadre d'affichage, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en rouge, face arrière autocollante