

hofs krattenstelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 1750 x 810 x 335 mm, vaklast 100 kg, 3 niveaus met speciale traversen met een duurzame en stabiele constructie, waardoor vervorming vrijwel is uitgesloten, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 228302



hofs
REGALSYSTEME



hofs Drankenkrat rek

Basisveld

krattenstelling - grondveld



- geschikt voor ruimtebesparende opslag van kratten, ook voor dagelijks, zwaar gebruik op bv. de drankafdeling bij de inname van statiegeldflessen, in kantoren en productiebedrijven, maar ook ideaal voor thuis in voorraadruimtes of kelders
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 1750 x 810 x 335 mm
- voor minstens 6 bakken
- vaklast 100 kg
- vak breedte x diepte 750 x 300 mm
- 3 niveaus met speciale traversen met een duurzame en stabiele constructie, waardoor vervorming vrijwel is uitgesloten
- legborden kunnen dankzij het raster altijd naar wens worden versteld
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met corrosiebeschermende zinklaag

- Leveringstoestand gedemonteerd
- 5 jaar garantie
- voor uw veiligheid volgens DGUV-regel 108-007 moeten stellingen met een hoogte/diepteverhouding van meer dan 5:1 geborgd worden om kantelen te voorkomen


Technische details

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------------------------|--------------|
| meubeltype | stelling | vakbreedte | 750 mm |
| stellingtype | krattenstelling | vakdiepte | 300 mm |
| stellingsysteem | kliksysteem | gebruik | eenzijdig |
| stellingveld | grondveld | legbord-/niveautype | traversen |
| geschikt voor (branches) | drankafdelingen, productiebedrijven, kantoren, thuis, kelders, voorraadruimtes | legborden / niveaus in hoogte ve | ja |
| materiaal | staal | oppervlak standaard | verzinkt |
| hoogte | 1750 mm | oppervlak traversen | verzinkt |
| breedte | 810 mm | kleur uitvoering | verzinkt |
| diepte | 335 mm | levering | gedemonteerd |
| capaciteit | minstens 6 bakken | garantie | 5 jaar |
| vaklast | 100 kg | gewicht | 16,7 kg |
| legborden / schappen aantal | 3 stuks | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 228299 |  | krattenstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 1750 x 760 x 335 mm, vaklast 100 kg, 3 niveaus met speciale traversen met een duurzame en stabiele constructie, waardoor vervorming vrijwel is uitgesloten, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag |
| 228429 |  | vloerveranker voor inhaakstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 213052 |  | tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm |
| 217213 |  | EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken |
| 231461 |  | in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem |
| 991798 |  | bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit |