

Hymer rolsteiger

ADVANCED SAFE-T

reikhoogte 3,25 m, steigerhoogte 2,47 m, 1 platform(s), 1 luik, standhoogte 1,25 m, platform breedte x diepte 2080 x 610 mm, steiger van aluminium

Artikelnummer: 231367



HYMER



rolsteiger

- module 1
- reikhoogte 3,25 m
- steigerhoogte 2,47 m
- 1 platform(s), 1 luik
- standhoogte 1,25 m, platform breedte x diepte 2080 x 610 mm
- 2 x 8 sporten
- met weerbestendig antislip-platform
- veilig in gebruik door rondom lopende balustrade
- als eerste uitbreiding
- met 4 in hoogte verstelbare zwenkwielen
- steiger van aluminium
- platform belastbaar tot 200 kg
- opbouw snel door praktische kliksluitingen









- kwaliteitsgarantie conform DIN EN 1004
- 10 jaar garantie
- gewicht 56,5 kg

Technische details

stijgtechniek	steiger	diepte	720 mm
steigertype	rolsteiger	onderbouw	4 in hoogte verstelbare zwenkwielen
module	module 1	platform belastbaar tot	200 kg
materiaal steiger	aluminium	steiger uitrusting	weerbestendig, antislip-platform
steigerhoogte	2,47 m	steiger functie	eerste uitbreiding
standhoogte	1,25 m	veiligheidsuitrusting steiger	rondom lopende balustrade
	3,25 m	opbouw	snel door praktische kliksluitingen
platforms aantal	1	verrijdbaar	ja
breedte platform	2080 mm	balustrade	beide zijden
diepte platform	610 mm	norm	conform DIN EN 1004
sporten aantal	2 x 8	garantie	10 jaar
doorgangen	1 luik	gewicht	56,5 kg

Dit past ook bij ...

149272		keuringsvignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, diameter 30 mm, in jaarkleur
215546		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
221260		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
523826		set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal diameter 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m ² , van vlies/PE