

benne roulante PE

hauteur x longueur x largeur 825 x 1440 x 960 mm, capacité 0,5 m³, force 150 kg, en rouge, soubassement roulettes



Numéro d'article: 236041

benne roulante PE

- hauteur x longueur x largeur 825 x 1440 x 960 mm
- hauteur d'arête de renversement 460 mm
- capacité 0,5 m³
- force 150 kg
- Fonction de basculement manuellement via essieu
- parois plein
- en polyéthylène, étanche aux liquides
- en rouge
- soubassement roulettes
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- roulettes à freins
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage polyamide
- poids 61 kg

Détails techniques

type de récipient	benne basculante	fonction de basculement	manuellement
capacité	0,5 m ³	vidage au niveau du sol	oui
hauteur	825 mm	soubassement	roulettes
longueur	1440 mm	couleur	rouge
largeur	960 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2

					roulettes fixes
charge	150 kg		pneumatique		polyamide
hauteur d'arête de renversement	460 mm		Ø de roue		200 mm
matériau	polyéthylène		équipement roue		roulettes à freins
propriété matériau	étanche aux liquides		Poids		61 kg
structure de cloison	plein				