

## VARIOfit rehausse pour palettes

parois grillagées, paroi en treillis, plein, capacité de gerbage 1500 kg, Pour dimension de palette longueur x largeur 1200 x 800 mm, hauteur utile 400 mm, cadre avec laquage en RAL 5012 bleu clair

Numéro d'article: 304967



VARIOfit



## VARIOfit Cadre de rehausse grillagé pour palette

### Sans ouverture

rehausse pour palettes



- structure en acier, soudé
- parois grillagées
- grosseur de la maille 100 x 100 mm
- paroi en treillis, plein
- capacité de gerbage 1500 kg
- hauteur x longueur x largeur 400 x 1200 x 800 mm
- Pour dimension de palette longueur x largeur 1200 x 800 mm
- hauteur utile 400 mm
- quadruple gerbable
- cadre avec laquage en RAL 5012 bleu clair

### Détails techniques

type d'emballage	rehausse pour palettes	pliable	non
hauteur	400 mm	gerbable	oui
hauteur utile	400 mm	ouverture de maille	100 mm
longueur	1200 mm	matériau de paroi	treillis

largeur	800 mm	structure de cloison	plein
capacité de gerbage	1500 kg	surface	laqué
pour dimensions de palette	1200 x 800 mm	couleur	bleu // RAL 5012
matériau	acier	Poids	16 kg
matériau de finition	soudé		

## Cela s'adapte aussi ...

202873		diable de manutention, force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 400 x 150 mm, structure en acier, soudé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
528957		organisation du travail, 10 compartiments, hauteur x largeur 1282 x 315 mm, plateau(x) en plastique coloris gris