

Gmöhling bac de collecte de dossiers en aluminium

hauteur x longueur x largeur 650 x
535 x 435 mm, capacité 120 l, parois
plein, fond plein, soubassement
4 roulettes pivotantes



GMÖHLING



Numéro d'article: 531741

Gmöhling Bac de collecte de dossiers

réceptif sous table facile à ranger

bac de collecte de dossiers en aluminium





- hauteur x longueur x largeur 650 x 535 x 435 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 575 x 500 x 400 mm
- capacité 120 l
- parois plein
- fond plein
- couvercle à charnière avec fente avec sangles, fente anti-retour
- verrouillable avec tendeur a. serrure à cylindre
- soubassement 4 roulettes pivotantes
- poignées rabattables à ressort

Détails techniques

type de récipient	bacs de manutention	Longueur de fente d'introduction	300 mm
modèle	réceptif sous table	Largeur de fente d'introduction	27 mm
norme européenne	non	gerbable	non
capacité	120 l	structure de cloison	plein
matériau	aluminium	soubassement	plein
convient pour	dossiers, données et autres	convient pour aliments	non

(produit/matériau)	papiers		
hauteur	650 mm	considération comme matière dang	non
hauteur intérieure	575 mm	dispositif de support	poignées rabattables à ressort
longueur	535 mm	emboîtable	non
longueur intérieure	500 mm	possibilité de passage au-dessous	non
largeur	435 mm	soubassement	4 roulettes pivotantes
largeur intérieure	400 mm	système de fermeture	tendeur a. serrure à cylindre
couvercle	oui	nombre de fermetures	1 pièce
type de couvercle	couvercle à charnière avec fente	Poids	7,5 kg
équipement couvercle	sangles, fente anti-retour		

Cela s'adapte aussi ...

105205		siège d'atelier pivotant, assise hauteur x largeur x profondeur 420 - 550 x 440 x 380 mm, piètement en plastique en noir, avec rouleau de moquette, autobloquantes
146607		chariot de bureau, force 200 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 850 x 500 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, roues avec bandage TPE
524171		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion