

hofs

Vakkenstelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1060 x 635 mm, 28 vakken bieden voldoende opbergruimte om bv. papieren, verbruiksmateriaal of reserve-onderdelen overzichtelijk op te bergen. 4 vakken per niveau

Artikelnummer: 865862



hofs Vakkenstelling

Basisveld

Vakkenstelling - grondveld



- ideaal voor overzichtelijke en daarom tijdbesparende opslag van kleine onderdelen - dit verhoogt de omloopsnelheid, terwijl het pakken minder tijd kost
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1060 x 635 mm
- vakdiepte 600 mm
- 28 vakken bieden voldoende opbergruimte om bv. papieren, verbruiksmateriaal of reserve-onderdelen overzichtelijk op te bergen. 4 vakken per niveau
- vakken met insteekbare vakverdelers individueel indeelbaar
- constructie van staal met corrosiebeschermende zinklaag

- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie





Technische details

meubeltype	stelling	vakdiepte	600 mm
stellingtype	Vakkenstelling	stelling uitrusting	vakverdeler
stellingsysteem	kliksysteem	vakken aantal	28 stuks
stellingveld	grondveld	vakken aantal (per niveau)	4 stuks
geschikt voor (branches)	productie, verzamelmagazijn	stabiliteit/versteving/schoren	diagonaalschoren
geschikt voor (gebruik)	overzichtelijke onderdelenopslag	oppervlak legbord	verzinkt
materiaal	staal	oppervlak romp	verzinkt
hoogte	2000 mm	kleur uitvoering	verzinkt
breedte	1060 mm	levering	gedemonteerd
diepte	635 mm	certificering	GS // RAL-keurmerk
legborden / schappen aantal	7 stuks	garantie	5 jaar
legbord-/niveautype	Stalen bodem	vaklast	200 kg
legborden / niveaus uitrusting	insteekbare vakverdeler	gewicht	106,21 kg

Gerelateerde Producten

228429		vloerverankering voor inhaakstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
865873		Vakkenstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1010 x 635 mm, 28 vakken bieden voldoende opbergruimte om bv. papieren, verbruiksmateriaal of reserve-onderdelen overzichtelijk op te bergen. 4 vakken per niveau

Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit