

**C+P**

**armoire d'atelier**

**ERGO**

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 930 x 500 mm, 6 niveaux avec tablette en acier, 6 tiroir(s), à cloison de séparation médiane, verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock, soubassement socle, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair

**Numéro d'article: 945826**

**ERGO**



## **C+P Armoire modulable ERGO**

armoire d'atelier

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 930 x 500 mm
- structure en tôle d'acier, soudé
- double porte battante
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- portes haute stabilité grâce au profilé en caisson intérieur
- 6 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 70 kg
- Réglable au pas de 15 mm
- 6 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 2x170 mm/4x82 mm
- force par tiroir 25 kg
- tiroirs sur glissière, extension 80 %
- avec blocage d'extension

- équipement : 2x170, 4x82
- à cloison de séparation médiane
- Équipé à gauche de 3 tablettes et 4 tiroirs, à droite de 3 tablettes et 2 tiroirs
- avec poignée encastrée
- verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- 5 années de garantie

## Détails techniques

|                              |                          |                                  |                                          |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| type de meuble               | armoïre                  | système de fermeture             | serrure à cylindre                       |
| type d'armoïre               | armoïre d'atelier        | soubassement                     | socle                                    |
| type de porte                | double porte battante    | matériau                         | tôle d'acier                             |
| hauteur                      | 1950 mm                  | matériau de finition             | soudé                                    |
| largeur                      | 930 mm                   | tablette réglable au pas         | 15 mm                                    |
| profondeur                   | 500 mm                   | surface de tablette              | galvanisé                                |
| équipement armoïre           | tablettes, tiroirs       | verrouillable                    | oui                                      |
| équipement armoïre gauche    | 3 tablettes et 4 tiroirs | fonction de fermeture            | Mécanisme de fermeture 3 points          |
| équipement armoïre droite    | 3 tablettes et 2 tiroirs | casier pour objets de valeur     | non                                      |
| nombre de tablettes/niveaux  | 6 pièce                  | cloison de séparation médiane    | oui                                      |
| type tablette/niveau         | tablette en acier        | glissière tiroir                 | sur glissière                            |
| charge tablette              | 70 kg                    | extension tiroir                 | 80 %                                     |
| nombre de tiroirs            | 6 pièce                  | blocage d'extension              | oui                                      |
| nombre x hauteur tiroirs     | 2x170 mm/4x82 mm         | angle d'ouverture de porte       | 110 °                                    |
| capacité de charge de tiroir | 25 kg                    | poignée                          | poignée encastrée                        |
| Hauteur frontale 82 mm       | 4 pièce                  | roulant                          | non                                      |
| Hauteur frontale 170 mm      | 2 pièce                  | garantie                         | 5 années                                 |
| couleur du corps             | gris clair // RAL7035    | Équipement détaillé              | 2x170, 4x82                              |
| couleur de la face avant     | gris clair // RAL7035    | stabilité / raidissement / renfo | portes avec profilé en caisson intérieur |
| surface de corps             | thermolaqué              | Poids                            | 109,1341676995 kg                        |
| surface de face avant        | thermolaqué              |                                  |                                          |

## Accessoires

|        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 230287 |  | serrure à code PIN, signal fonctionnel optique (rouge/vert), alimentation électrique par piles 2 x AA alcaline, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 403815 |  | tôles de séparation, convient pour hauteur frontale 70 mm, hauteur 68 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion                                                             |

|        |                                                                                   |                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 403816 |  | kit de bacs de rangement, composé de 32 bacs, hauteur 54 mm, hauteur 54 mm, en plastique, coloris rouge/blanc                             |
| 966735 |  | tablette en acier pour armoire d'atelier, largeur x profondeur 459 x 449 mm, force 70 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 146393 |  | cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en orange, face arrière magnétique                                                                                                                                                  |
| 664077 |  | chariot avec barre de poussée, force 200 kg, plateau longueur x largeur 890 x 450 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage TPE |