

Anschlusskabel für Mobile Panels (MPI/PROFIBUS), Sonderlänge
8m



Abbildung ähnlich

| Allgemeine Informationen | |
|--|--------------------------------------|
| Produkttyp-Bezeichnung | Anschlussleitung MPI/DP |
| Versorgungsspannung | |
| Nennwert (DC) | 24 V; DC |
| Schutzart und Schutzklasse | |
| IP (frontseitig) | IP65 |
| IP (rückseitig) | IP65 |
| Normen, Zulassungen, Zertifikate | |
| CE-Kennzeichen | Ja |
| geeignet für Sicherheitsfunktionen | Ja; z. B. Not-Stopp, Zustimmungtaste |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur im Betrieb | |
| • min. | 0 °C |
| • max. | 55 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport | |
| • min. | -40 °C |

| | |
|---|---|
| • max. | 70 °C |
| Relative Luftfeuchte | |
| • Betrieb, max. | 85 % |
| Leitungen | |
| Leitungslänge | 8 m |
| kleinster Biegeradius | 45 mm |
| Farbe des Kabelmantels | rot |
| Ölbeständigkeit Aussenmantel | Ja; Hydrolysebeständig und ölbeständig gem. VDE 0472 Teil 803/B, sowie gegen handelsübliche Schmier- und Hydrauliköle |
| Beständigkeit gegen MEK, Xylol, Toluol, Isopropanol | Ja |
| Mechanik/Material | |
| Material des Kabelmantels | Spezial-PUR, flammwidrig gem. VDE 0472 Teil 804 Prüffart B, Shore A 88 Flammhemmend UR Style 20963 |
| Maße | |
| Dicke | 9 mm |
| Lieferumfang | |
| Liefermenge in Stück | 1 |
| Sonstiges | |
| Handelsware | Ja |
| Hersteller-Name | SIEMENS AG |
| Hersteller-Adresse | Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland |
| Nutzbar in folgenden Produkten | |
| • Produkt 1 | 6AV6645-0CA01-0AX0 |
| • Produkt 2 | 6AV6645-0CB01-0AX0 |
| • Produkt 3 | 6AV6645-0CB01-0AX0 |
| • Produkt 4 | 6AV6645-0A* |
| • Produkt 5 | 6AV6645-0BE02-0AX0 |
| letzte Änderung: | 01.12.2020 |