

Datenblatt / Data Sheet

LED Lampe mit Brückengleichrichter
 LED bulb with bridge rectifier



Technische Daten / Technical data

| <i>Bezeichnung / Description</i> | <i>Eigenschaften / Characteristics</i> | | | | | |
|--|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer / Item no. | 59101211 | 59101212 | 59101213 | 59101214 | 59101215 | 59101226 |
| Farbe / Colour Wellenlänge / Wavelength | rot / red 620-630nm | gelb / yellow 590-600nm | grün / green 515-525nm | blau / blue 465-475nm | weiß / white 5000-6000K | warmweiß / warm white 2800-3300K |
| Spannung / Voltage | 12 V AC/DC | | | | | |
| Strom / Current | 18mA | | | | | |
| Leistung / Power | 0.22W | | | | | |
| | 0.7lm | 0.6lm | 1.5lm | 1.0lm | 2.4lm | 1.4lm |
| Abmessungen / Dimensions | siehe Zeichnung / see drawing | | | | | |
| Sockel / Socket | E10 | | | | | |
| Abstrahlwinkel / Viewing angle | 45° | | | | | |
| Material / Material | Kunststoff klar / Plastic clear | | | | | |
| Lebenserwartung / Life time | 30.000h | | | | | |
| Merkmal / Feature | Superhell / Superbright | | | | | |

Abmessungen / Dimensions:

