

**Artikelnummer:** 135071

**Kurzbeschreibung:** Slanghaspel, automatisch, voor perslucht, lengte 8 meter, kunststof



**Langbeschreibung:** Slanghaspel, automatisch, voor perslucht, lengte 8 meter, kunststof: De automatische slanghaspel in het blauw is gemaakt van kunststof en is geschikt voor perslucht. De 8 meter lange PU-slang wordt bij de automatische slanghaspel geleverd. De automatische slanghaspel met meervoudige vergrendeling per omwenteling is uitgerust met een messing spuit en messing snelkoppeling. De persluchtuitvoering is voorzien van een PU-slang met een lengte van 8 meter. Een aansluiting is geschikt voor  $\frac{1}{4}$ " iG, de tweede aansluiting voor  $\frac{1}{4}$ " aG, een maximale werkdruk van 10 bar wordt ondersteund. De kleur is blauw, het gewicht is 3,4 kg en de nominale waarde is 8 DN (en stopper). Het veiligheidsbesturingssysteem kan als accessoire worden besteld en moet onmiddellijk worden besteld, omdat de slanghaspel niet achteraf kan worden gemonteerd. Een draaibare montageplaat wordt meegeleverd en de vergrendeling kan worden uitgeschakeld. Meer details: Automatische slanghaspel Meervoudige rastering per omwenteling Persluchtuitvoering incl. PU-slang Messing spuit en messing snelkoppeling Incl. draaiende montageplaat Materiaal: Kunststof Slot kan worden uitgeschakeld Veiligheidscontrolesysteem kan als accessoire worden besteld, gelieve onmiddellijk te bestellen, geen aanpassing achteraf mogelijk Slanglengte: 8 meter Aansluiting 1:  $\frac{1}{4}$ " iG Aansluiting 2:  $\frac{1}{4}$ " aG Werkdruk: max. 10 bar Nominale waarde: 8 DN (en stopper) Kleur: blauw Afmetingen uitwendig: l 325 x b 275 x h 185 mm Gewicht: 3,4 kg

