

## jerrycan de sécurité FALCON

Convient pour remplissage, transvasement, dosage, distribution et stockage en toute sécurité de substances dangereuses pour l'eau, inflammables et agressives, en acier inoxydable, capacité 10 l, hauteur x largeur x profondeur 280 x 170 x 340 mm



Numéro d'article: 235815

### jerrycan de sécurité

- Convient pour remplissage, transvasement, dosage, distribution et stockage en toute sécurité de substances dangereuses pour l'eau, inflammables et agressives
- en acier inoxydable
- capacité 10 l
- hauteur x largeur x profondeur 280 x 170 x 340 mm
- verrouillable avec fermeture à vis
- soupape de ventilation pour vidage homogène et rapide
- avec tube d'écoulement flexible
- avec homologation UN pour le transport de substances liquides des groupes d'emballage I, II et III
- livré étiquettes autocollantes avec symboles d'avertissement et avertissements incluses



## Détails techniques

type de stockage de produits dan	réceptif de sécurité	diamètre	20 mm
type de jerrycan	jerrycan de sécurité	fermeture	fermeture à vis
capacité	10 l	coupe-flammes	non
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau, inflammables et agressives	homologation	homologation UN
convient pour (application)	remplissage/transvasement, dosage, distribution et stockage	compensation de vide / surpressi	oui
matériau	acier inoxydable 1.4301	Expiration	tube d'écoulement flexible
hauteur	280 mm	volume de livraison	étiquettes autocollantes avec symboles d'avertissement et avertissements incluses
largeur	170 mm	Poids	3,2 kg
profondeur	340 mm		