

## Scangrip lampe frontale HEAD LITE A

Ampoule : DEL COB, avec serre-tête réglable et capteur avec interrupteur marche/arrêt sans contact, angle de rayonnement 120 / 100 °, avec fonctionnement avec batterie



SCANGRIP

3 YEARS WARRANTY

Numéro d'article: 254565



lampe frontale

- Convient pour ateliers humides
- hauteur x largeur x profondeur 40 x 70 x 35 mm
- Ampoule : DEL COB
- avec serre-tête réglable et capteur avec interrupteur marche/arrêt sans contact
- durée d'éclairage 6 - 60 h
- angle de rayonnement 120 / 100 °
- Avec variateur de 10 à 100 %
- Basculant
- avec fonctionnement avec batterie
- Compatible avec 3 piles AAA alcalines 1,5 V
- résistant à la température de -10 °C à +40 °C
- indice de protection IP54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
- livré pile incluse



- 3 années de garantie

## Détails techniques

type d'outil	lampe industrielle	exécution tête de lampe	Basculant
type de lampe	lampe frontale	fonction lampe	Avec variateur de 10 à 100 %
convient pour (secteurs)	ateliers humides	hauteur	40 mm
type d'ampoule	DEL COB	largeur	70 mm
Durée d'éclairage	6-60 h	profondeur	35 mm
flux lumineux	15-150	plage de température	-10 °C à +40 °C °C
avec variateur	oui	indice de protection IP	54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
angle de rayonnement	120-100 °	volume de livraison	pile incluse
alimentation	fonctionnement avec batterie	garantie	3 années
Type de pile	3 piles AAA alcalines 1,5 V	Type d'appareil DEEE	lampes CAT 3
équipement lampe	serre-tête réglable, capteur avec interrupteur marche/arrêt sans contact	Poids	0,18 kg