

PAVOY

armoire à portes battantes pour charges lourdes

Basis

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1040 x 630 mm, 8 niveaux avec tablette en acier, Avec cloison de séparation médiane, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair



Numéro d'article: 521571



PAVOY Armoire pour charges lourdes Basis

avec cloison de séparation médiane

armoire à portes battantes pour charges lourdes

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1040 x 630 mm
- force par plateau 120 kg
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- En tôle d'acier
- 8 niveau(x) avec tablette en acier
- Avec cloison de séparation médiane
- Équipé à gauche de 4 tablettes, à droite de 4 tablettes
- réglable par pas de 25 mm
- double porte battante
- portes à fleur

- portes à stabilité élevée grâce au profilé en caisson intérieur
- ouverture via poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en comme couleur du corps
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie
- conseils d'utilisation : les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge

Détails techniques

type de meuble	armoire	verrouillable	oui
type d'armoire	armoire pour charges lourdes	système de fermeture	serrure à cylindre
type de porte	double porte battante	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
hauteur	1950 mm	soubassement	socle
largeur	1040 mm	matériau	tôle d'acier
profondeur	630 mm	stabilité / raidissement / renfo	portes avec profilé en caisson intérieur
équipement armoire	tablettes	tablette réglable au pas	25 mm
équipement armoire gauche	tablettes	couleur de la tablette	comme couleur du corps
équipement armoire droite	tablettes	surface de tablette	finition peinture époxy
nombre de tablettes/niveaux	8 pièce	cloison de séparation médiane	oui
type tablette/niveau	tablette en acier	angle d'ouverture de porte	180 °
charge tablette	120 kg	poignée	poignée tournante
couleur du corps	gris clair // RAL7035	roulant	non
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	certification	GS // TÜV
surface de corps	finition peinture époxy	garantie	10 années
surface de face avant	finition peinture époxy	conseil d'utilisation charge max	les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
exécution porte	à fleur	Poids	160 kg

Cela s'adapte aussi ...

146393		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en orange, face arrière magnétique
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé

664077



chariot avec barre de poussée, force 200 kg, plateau longueur x largeur 890 x 450 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage TPE