

Feuille de données du produit



Article N°: 23882 Rouleur de palette à embarquer

Equipements de manutention



Construction robuste en profilé d'acier avec 4 coins de centrage, revêtement époxy bleu RAL 5007, 2 roues pivotantes en polyamide, moyeu à roulement à billes de précision, 2 roues pivotantes à freins placées sous le châssis et diagonalement. Garde au sol : 235mm

Détails techniques:



Charge totale (kg)	1050
Longueur de surface utile (mm)	1210
Largeur de surface utile (mm)	1010
Hauteur de zone de chargement (mm)	280
Longueur totale (mm)	1255
Largeur totale (mm)	1055
Hauteur totale (mm)	327
Type de pneu	Polyamide
Roues (mm)	200 x 50
Configuration	pour convois en train
Poids (kg)	34
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	73269098
GTIN	4017976238821