

tendeur-sertisseur

Profi

pour colis moyennement lourds à lourds / pour ruban d'acier, pour largeur de feillard 13 - 19 mm, pour tendre, sertir et couper, sans douilles

Numéro d'article: 105126



Tendeur-sertisseur Profi

Fermeture sécurisée sans douilles

tendeur-sertisseur Profi

- pour colis moyennement lourds à lourds / pour ruban d'acier
- pour largeur de feillard 13 - 19 mm
- pour tendre, sertir et couper, sans douilles

Détails techniques

type d'emballage	outil d'emballage	application	colis moyennement lourds à lourds
type d'outil	système de cerclage	pour largeur du feillard	13-19 mm
mode d'emballage	manuel	dévidoir fonction	pour tendre, sertir et couper sans douilles
pour type de feillard de cercla	acier	Poids	4 kg

Accessoires

100086		feuillard de cerclage en acier, pour colis lourds, longueur x largeur 400 m x 13 mm, résiste à la déchirure jusqu'à un effet de force de 5500 N, surface ciré et bleuté
100087		feuillard de cerclage en acier, pour colis lourds, longueur x largeur 400 m x 16 mm, résiste à la déchirure jusqu'à un effet de force de 7000 N, surface ciré et bleuté
100089		dérouleur, pour ruban d'acier, pour largeur de feuillard 16 mm, soubassement 2 roues, en tôle d'acier en bleu
100105		feuillard de cerclage en acier, pour colis lourds, longueur x largeur 780 m x 13 mm, résiste à la déchirure jusqu'à un effet de force de 5500 N, surface ciré brillant
100108		feuillard de cerclage en acier, pour colis lourds, longueur x largeur 760 m x 16 mm, résiste à la déchirure jusqu'à un effet de force de 7000 N, surface ciré brillant
105125		dérouleur, pour ruban d'acier, pour largeur de feuillard 19 mm, soubassement 2 roues, en tôle d'acier en bleu
105129		feuillard de cerclage en acier, pour colis lourds, longueur x largeur 740 m x 19 mm, résiste à la déchirure jusqu'à un effet de force de 8300 N, surface ciré brillant
105285		dérouleur, pour ruban d'acier, pour largeur de feuillard 13 - 32 mm, soubassement 2 roues, en tôle d'acier en bleu
105294		feuillard de cerclage en acier, pour colis lourds, longueur x largeur 400 m x 19 mm, résiste à la déchirure jusqu'à un effet de force de 8300 N, surface ciré et bleuté
208489		dérouleur, pour largeur de feuillard 13 mm, soubassement 2 roues, en tôle d'acier en bleu

Cela s'adapte aussi ...

142930		tonneau, hauteur x Ø 670 x 730 mm, capacité 200 l, en polyéthylène haute pression, en blanc nature
217235		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en plastique avec revêtement mélaminé, facile d'entretien finition blanc, piètement 4 pieds en acier, 2 dispositifs dérouleurs, 1 dispositif de coupe, 2 tablettes, 8 manches insérables
218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
239856		caisse carton repliable, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 200 x 150 x 150 mm, tablette automatique double épaisseur, verrouillable avec fermeture auto-adhésive
531546		film de protection pour palettes, longueur x largeur 1600 x 1200 mm, En polyéthylène épaisseur 25 µm, en transparent