

## permanente magneet

draagvermogen plat materiaal / rond materiaal 100 / 30 kg, handling per hand met handgreep, lengte x breedte 92 x 62 mm



Artikelnummer: 149373

## Permanente hefmagneet



permanente magneet




- draagvermogen plat materiaal / rond materiaal 100 / 30 kg
- handling per hand met handgreep
- lengte x breedte 92 x 62 mm
- inhoud levering: met afzonderlijk testcertificaat

## Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	draagvermogen rond materiaal	30 kg
hijswerktuigtype	magneet	breedte	62 mm
magneetype	permanente magneet	lengte	92 mm
handling	hand met handgreep	inhoud levering	afzonderlijk testcertificaat
draagvermogen plat materiaal	100 kg	gewicht	3 kg

## Dit past ook bij ...

221159		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, helder, met UV-filter, uitrusting: beugel en neusbrug met zachte bekleding
221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat

222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
224764		Bezerset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm