

KERN

hardheidsmeter


SAUTER HBA 100-0

KERN

behuizing van metaal, weegeenheid shore A, geschikt voor rubber, elastomeren, neopreen, siliconen, vinyl en zachte kunststoffen, weergave analoog



Artikelnummer: 236001








hardheidsmeter

- behuizing van metaal
- hoogte x breedte x diepte 25 x 115 x 60 mm
- weegeenheid shore A, geschikt voor rubber, elastomeren, neopreen, siliconen, vinyl en zachte kunststoffen
- weergave analoog

Technische details

type weegschaal	meetapparaat	weergave	analoog
type meetapparaat	hardheidsmeter	hoogte	25 mm
geschikt voor (product/materiaal)	rubber, elastomeren, neopreen, siliconen, vinyl en zachte kunststoffen	breedte	115 mm
weegeenheden	shore A	diepte	60 mm
materiaal	metaal	gewicht	0,46 kg
weegschaal uitrusting	sleepwijzer		

Dit past ook bij ...

216459		pvc-plakband, dragermateriaal van PVC met lijm van natuurrubber, rollen lengte x breedte 66 m x 50 mm, dikte 65 µm, in bruin
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
221342		kartonnen stellingbak, inhoud 5,7 l, hoogte x breedte x diepte 110 x 200 x 305 mm, van doos, enkelvoudige golf, in bruin met buitenbekleding van kraftpapier
231458		vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, enkelvoudige golf, lengte x breedte x hoogte binnen 290 x 185 x 85 mm, automatische bodem, afsluitbaar met plaksluiting
235833		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 60 x 102 x 100 mm, inhoud 0,5 l, van polypropyleen in blauw