

Bauer benne basculante

hauteur x longueur x largeur 680 x 1440 x 1280 mm, capacité 0,75 m³, force 1000 kg, Structure robuste en tôle avec laquage coloris RAL2000 orangé jaune

Numéro d'article: 967487




Bauer Benne basculante copeaux

modèle bas

benne basculante

- modèle bas
- hauteur x longueur x largeur 680 x 1440 x 1280 mm
- capacité 0,75 m³
- force 1000 kg
- poids 169 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 60 x 200 mm
- écartement fourreaux de fourche 495 mm
- Fonction de basculement manuellement par déverrouillage du câble de traction
- retour automatique au dépôt du bac et encliquetage automatique de la protection antibasculement
- robinet de vidange et tablette intermédiaire en tôle perforée (Ø de trou 3 mm, division 6 mm)
- Stabilité élevée grâce aux bords renforcés sur tout le pourtour
- Structure robuste en tôle avec laquage coloris RAL2000 orangé jaune



Détails techniques

type de récipient	benne basculante	largeur des fourreaux de fourche	200 mm
capacité	0,75 m³	écartement fourreaux de fourche	495 mm
hauteur	680 mm	largeur de charge	495 mm
longueur	1440 mm	robinet de vidange	oui
largeur	1280 mm	gerbable	non
charge	1000 kg	emboîtable	non
modèle	modèle bas	considération comme matière dang	non
matériau	tôle	surface	laqué
stabilité / renfort / entretoise	bords renforcés sur tout le pourtour	couleur	orangé jaune // RAL2000
fonction de basculement	manuel	exécution couleur	orangé jaune // RAL2000
fonction de pivotement retour	retour automatique au dépôt du bac	couvercle	en accessoires (non compris)
sécurité antibasculement	protection antibasculement automatique	type de couvercle	couvercle rabattable
possibilité de passage au-dessous	oui	Poids	169 kg
hauteur des fourreaux de fourche	60 mm		

Accessoires

518144		Jeu de roulettes, pour benne basculante, force 1350 kg
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

203428		marchepied industriel, estrade hauteur x largeur x profondeur 800 x 520 x 305 mm, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), en aluminium
525920		panneau d'avertissement pour dents de fourche, hauteur x largeur x profondeur 110 x 995 x 200 mm, en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
531837		rallonge de fourche, hauteur x longueur x largeur 48 x 1600 x 106 mm, pour section de dent hauteur x largeur 40 x 80 mm, Dessous ouvert, en acier avec laquage coloris RAL7021 gris noir