


Adatlap

Termékmegnevezés	KSR 6M
Rövid leírás	Kábelvédőcső
Tulajdonságok	merev mélyépítési kábelvédőcső, tokozott, közepes nyomásállóság, normál ütésállóság
Szín	fekete/szürke
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	N 450



Normák: EN 61386-1, EN 61386-24, OVE E 8630



Hossz m	Hőmérséklet tartomány	UV-sugárzás tűrése*
6 m	-5 / +60 °C	L2

Cikkszám	Belső átmérő	Külső átmérő	Kiscsomag	Nagycsomag
106 242	46,2 mm	50 mm	6 m	2838 m
106 243	58,6 mm	63 mm	6 m	1782 m
106 244	69,9 mm	75 mm	6 m	1308 m
106 245	84,2 mm	90 mm	6 m	828 m
106 246	103,4 mm	110 mm	6 m	570 m
106 247	117,6 mm	125 mm	6 m	408 m
106 248	150,6 mm	160 mm	6 m	234 m

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság

Kivitel	merev
Forma	kívül és belül sima
Felület	kezeletlen
Áttetsző	hamis
Anyag	PVC-U

*) L1: Beltéri használat - nem szabad közvetlen napfénynek kiténni.

L2: Védett kültéri használat - árnyékos helyekre, melyek rövid ideig vannak kitéve közvetlen napfénynek (max. 4 óra naponta).

L3: Kültéri használat - közvetlen napfénynek kitétt helyekre, mint pl. tetők, oszlopok, napelem panelek stb.

L2 Mélyépítés: A mély- és útépitési termékek a szín és mechanikai tulajdonságok megtartása érdekében, max. 12 hónapig tárolhatóak kültéren.