


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).

Ausführung:


warmausgehärtet, naturfarben eloxiert.

Hinweis:


Aluminiumprofil in leichter Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen.

Auf Anfrage:

Gehrungsschnitte 15°, 30° und 45°.



Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Nutbreite	Profil	L	I_x cm ⁴	I_y cm ⁴	W_x cm ³	W_y cm ³	Profilfläche cm ²	F1 max. kN	Gewicht ca. kg/m
10142-104040X1000	10	40x40	1000	9,06	9,06	4,53	4,53	5,61	7	1,51
10142-104040X2000	10	40x40	2000	9,06	9,06	4,53	4,53	5,61	7	1,39
10142-104040X3000	10	40x40	3000	9,06	9,06	4,53	4,53	5,61	7	1,39
10142-104040X4000	10	40x40	4000	9,06	9,06	4,53	4,53	5,61	7	1,39
10142-104040X5000	10	40x40	5000	9,06	9,06	4,53	4,53	5,61	7	1,39
10142-104040X6000	10	40x40	6000	9,06	9,06	4,53	4,53	5,61	7	1,39

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Wird Ihre Wunschlänge nicht angezeigt? Dann nehmen Sie jetzt Kontakt mit unserem Fachpersonal auf. Die maximale Lieferlänge beträgt 6000mm. Bestellen Sie jetzt hier.