

## rayonnage mobile avec bacs

rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 1705 x 1130 x 510 mm, 71 bacs, utilisation à un côté, montants galvanisé

Numéro d'article: 627897



## Rayonnage mobile

### avec bacs à bec Top

- Structure boulonnée en acier, entièrement galvanisée
- Rayonnage pour utilisation unilatérale

Possibilité d'aménagement avec d'autres tailles de bac

Montants :

- Avec une poignée
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes avec corps de roue en plastique et bandage caoutchouc, Ø 125 mm

Garnissage :

- 40 x T. 2
- 21 x T. 3
- 10 x T. 4

Dimensions des bacs PxlxH

T. 2 : 160x103x75 mm

T. 3 : 320x150x125 mm

T. 4 : 350x210x145 mm






Bacs :

- En polypropylène incassable
- Respectueux de l'environnement, incassable, résistant à la déformation
- Températures d'utilisation -20° à +90°C
- Qualité alimentaire, convient pour produits alimentaires non emballés selon RAL A 74, sans cadmium
- Entièrement recyclable
- Résiste à de nombreux produits corrosifs (nous consulter)
- Haute résistance mécanique et gerbage sécurisé grâce à leur structure renforcée et des picots de blocage
- Poignées encastrées ergonomiques
- Parfaitement adaptés aux convoyeurs/transporteurs et aux rayonnages dynamiques grâce au fond rugueux et aux bords arrondis

## Détails techniques






type de meuble	rayonnage	équipement de rayonnage	bacs à bec
type de rayonnage	rayonnage modulaire	bacs	71 pièce
rayonnage modulaire	rayonnage à boulonner	matériau de bac	polyéthylène
champ de rayonnage	rayonnage départ	utilisation	à un côté
convient pour (secteurs)	entrepôt et atelier	modèle	roulant
matériau	acier	paroi arrière	plaque de rangement à fentes
hauteur	1705 mm	surface de montant	galvanisé
largeur	1130 mm	Poids	60,2768 kg
profondeur	510 mm		

## Accessoires

383894		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 103 x 160 / 140 mm, en polypropylène, en bleu
383908		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 103 x 160 / 140 mm, en polypropylène, en jaune
383919		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 103 x 160 / 140 mm, en polypropylène, en vert
383941		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 103 x 160 / 140 mm, en polypropylène, en rouge
383952		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 150 x 230 / 200 mm, en polypropylène, en bleu

383963		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 150 x 230 / 200 mm, en polypropylène, en jaune
383974		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 150 x 230 / 200 mm, en polypropylène, en vert
383985		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 150 x 230 / 200 mm, en polypropylène, en rouge
383996		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 145 x 210 x 350 / 300 mm, en polypropylène, en bleu
384037		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 145 x 210 x 350 / 300 mm, en polypropylène, en jaune
384106		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 145 x 210 x 350 / 300 mm, en polypropylène, en vert
384139		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 145 x 210 x 350 mm, en polypropylène, en rouge

## Cela s'adapte aussi ...

114305		poubelle, convient pour intérieur et extérieur, capacité 120 l, hauteur x diamètre 980 x 500 mm, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy RAL7021 gris noir
147690		escabeau industriel, accès à un côté, 8 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), hauteur 1,66 m, longueur de lisse 2,55 m, en aluminium
520471		Tapis individuel tapis antifatigue, module
524171		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, finition de la structure 4 pieds, soubassement 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis a. finition peinture époxy en RAL7035 gris clair, face avant a. finition peinture époxy en RAL7035 gris clair
527144		poils de noix de coco-balai, largeur de balayage 500 mm, pour saletés grossières