

## Rollcart wagen met lengte wanden

draagvermogen 600 kg, laadvlak  
lengte x breedte 1000 x 570 mm,  
platform van hout, opbouw 2  
lengte wanden (massief), 2 zwenk-  
en 2 bokwielen, zwenkwielen met  
rem, met TPE-banden

Artikelnummer: 157993



## Rollcart Wagen met lengte wanden

### draagvermogen 500 kg

wagen met lengte wanden

- draagvermogen 600 kg
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 570 mm
- laadhoogte 285 mm
- platform van hout
- opbouw 2 lengte wanden (massief)
- hoogte x lengte x breedte 990 x 1060 x 660 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal verwerking	gelast
type wagen	platformwagen	euronorm	nee
type platformwagen	wagen met lengte wanden	schuifbeugel	2 stuks
draagvermogen	600 kg	in-/uitklapbaar	nee
laadhoogte	285 mm	borgrand	nee
lengte laadvlak	1000 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen

breedte laadvlak	570 mm	banden	TPE
materiaal platform	hout	wiel-Ø	200 mm
constructies	2 lengtewanden (massief)	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
nestbaar	nee	hoogte	990 mm
materiaal onderstel	staal	lengte	1060 mm
oppervlak onderstel	m. poedercoating	breedte	660 mm
kleur	gentiaanblauw // RAL5010	gewicht	41 kg

## Gerelateerde Producten

158397		stootwiel voor transportwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158398		gaasmand voor transportwagen, met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x breedte x diepte 225 x 520 x 195 mm
158403		ESD-rollenset, voor transportwagen, banden TPE, draagvermogen 600 kg, wiel Ø 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158404		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof
158412		wielenset, voor transportwagen, banden polyamide, wiel Ø 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158417		voetbescherming voor zwenk- en bokwiel, voor wieldiameter 200 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158420		schrijfbord, van hout, staand formaat voor DIN A4
158421		schrijfbord, van hout, liggend formaat voor DIN A4
158422		wielenset, voor transportwagen, banden massief rubber, draagvermogen 1200 kg, wiel Ø x breedte 200 x 50 mm, naaf met kogellager, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158425		laadvlak voor transportwagen, van zinken plaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar