

Lacont conteneur adapté au stockage de produits dangereux

pour fût 30 x 200 litres max., sur palettes chimiques fût 24 x 200 litres et sur palettes européennes fût 18 x 200 litres, entreposage vertical, hauteur x largeur x profondeur 4480 x 3130 x 1450 mm, verrouillable avec porte à battants, 2 niveaux avec caillebotis de sol, en acier galvanisé avec laquage coloris RAL 5015 bleu ciel

Numéro d'article: 200335



Lacont Conteneur adapté au stockage de produits dangereux

pour stockage vertical des fûts et bidons

conteneur adapté au stockage de produits dangereux

- pour fût 30 x 200 litres max., sur palettes chimiques fût 24 x 200 litres et sur palettes européennes fût 18 x 200 litres, entreposage vertical
- pour stockage en plein air
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- construction du conteneur agréée par les autorités
- avec ventilation naturelle
- hauteur x largeur x profondeur 4480 x 3130 x 1450 mm
- équipé de protection anti-glissement, tôles de guidage de liquides devant la paroi arrière, œillets de grue pour le transport à vide
- verrouillable avec porte à battants



- 2 niveaux avec caillebotis de sol
- cadre soudé
- en acier galvanisé avec laquage coloris RAL 5015 bleu ciel
- Embases galvanisées à chaud préparées pour le chevillage au sol



Détails techniques

| | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| type de meuble | rayonnage | niveaux de stockage | 3 pièce |
| type de stockage de produits dan | rayonnage | nombre de tablettes/niveaux | 2 pièce |
| type de rayonnage | conteneur adapté au stockage de produits dangereux | type de soubassement | caillebotis de sol |
| champ de rayonnage | rayonnage départ | nombre de tablettes de rétention | 1 pièce |
| lieu de stockage | en plein air | volume de rétention de la tablet | 650 l |
| type de fixation | chevillage au sol à l'aide des embases | type de porte | porte à battants |
| considération comme matière dang | substances dangereuses pour l'eau et inflammables | matériau | acier |
| construction (autorisation) | construction du conteneur agréée par les autorités | matériau de finition | soudé |
| hauteur | 4480 mm | surface | galvanisé // laqué |
| largeur | 3130 mm | couleur | bleu// RAL 5015 |
| profondeur | 1450 mm | surface de tablette | galvanisé |
| équipement rayonnage | protection anti-glissement, tôles de guidage de liquides, œillets de grue | surface de montant | galvanisé // laqué |
| capacité | fût 30 x 200 litres | surface de traverses | galvanisé // laqué |
| capacité de fûts en plastique (m | fût 30 x 200 litres | couleur du montant | bleu// RAL 5015 |
| Capacité fûts sur palette chimie | fût 24 x 200 litres | couleur traverse | bleu// RAL 5015 |
| Capacité fûts sur palette norme | fût 18 x 200 litres | exécution couleur | bleu// RAL 5015 |
| entreposage | vertical | Déchargement par grue/gerbeur ob | oui |
| ventilation et purge armoire | naturel | conseil d'utilisation ordonnance | En cas de stockage actif de produits inflammables, une ventilation technique forcée est obligatoire |
| utilisation | unilatéral | Poids | 1700 kg |

Accessoires

| | |
|--------|---|
| 700173 | déchargement de gerbeur/grue, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
|--------|---|

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 148638 |  | palette perdue, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite |
| 510903 |  | transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm |