

## VARIOfit chariot caisse

force 500 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm, hauteur x longueur x largeur 1115 x 1135 x 730 mm, rehausses : 4 parois (paroi pleine), 1 paroi longitudinale rabattable, avec couvercle hauteur réglable par vérin à gaz, avec anneaux pour cadenas, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE



Numéro d'article: 203258

VARIOfit



12 YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Chariot conteneur tôlé

force 500 kg

chariot caisse

- force 500 kg
- plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm
- hauteur x longueur x largeur 1115 x 1135 x 730 mm
- rehausses : 4 parois (paroi pleine), 1 paroi longitudinale rabattable
- avec couvercle hauteur réglable par vérin à gaz, avec anneaux pour cadenas
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE

- moyeu avec roulement à billes
- roulettes pivotantes avec EASYSTOP et protège-pieds
- 12 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	couvercle	oui
type de chariot	chariot caisse	fonction couvercle	hauteur réglable par vérin à gaz
matériau	acier	équipement couvercle	Anneaux pour cadenas
matériau de finition	soudé	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
charge	500 kg	pneumatique	TPE
longueur de plateau	1000 mm	Ø de roue	200 mm
largeur de plateau	700 mm	roulement	roulement à billes
hauteur	1115 mm	équipement roue	roulettes pivotantes EASYSTOP // protège-pieds
longueur	1135 mm	disposition des roues	rectangulaire
largeur	730 mm	surface	finition peinture époxy
norme européenne	non	couleur	bleu gentiane // RAL5010
rehausses	4 parois (paroi pleine)	garantie	12 années
fonction rehausses	1 paroi longitudinale rabattable	Poids	92 kg
poignée	1 pièce		

## Accessoires

203082



roues à bandage pneumatique, pour chariot de manutention, bandage air, force 390 kg, diamètre 230 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

## Cela s'adapte aussi ...

215911



caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm

221143



gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9

221309



gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique

505133



ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm