

BS-ROLLEN

Lenkrolle

Traglast 110 kg, Mit TPE-Bereifung, Durchmesser 100 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 104 x 80 mm

Artikelnummer: 159273



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transportgeräterolle

Lenkrolle

- Traglast 110 kg
- Mit TPE-Bereifung
- bodenschonend
- Durchmesser 100 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl verzinkt, chromatisiert
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 104 x 80 mm
- Schraubloch Abstand 84x64/76x56 mm
- Schwenklager mit Kugelbahn, zweireihig

Technische Details

Rollentyp	Transportgeräterollen	Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Set	nein	Feststeller	ohne
Bauform	Lenkrolle	Fadenschutz	nein
Traglast	110 kg	Höhe	128 mm
Bereifung	TPE	Lauffläche Eigenschaft	bodenschonend
Durchmesser Rad	100 mm	Länge Platte	104 mm

Material Felge	Kunststoff	Breite Platte	80 mm
Radlager	Rollenlager	Schraubloch Abstand	84x64/76x56 mm
Befestigungselement	Platte	Oberfläche Gehäuse	verzinkt, chromatisiert
elektrisch leitend	nein	Gewicht	0,6 kg
Material Gehäuse	Stahl		