

#### HAUPTMERKMALE: OPTIMAL FÜR:

- Hervorragendes Feingefühl, anatomische Passform
- Atmungsaktive PU-Beschichtung
- Hohe Abrieb- und Reißfestigkeit
- Flexibel und sehr bequem
- Materialhandhabung
- Wartung
- Lichttechnik
- Automobilindustrie
- Baugewerbe

#### SPEZIFIKATION

Code:	TG300
Name:	MIGHTY
EN388:	4343
Größen:	06 - 12
Länge:	21 - 25 cm
Futter:	orange, nahtlos, aus HPPE-Mischung
Beschichtung:	Polyurethan
Gewebe:	13g

Eignet sich für Arbeitsbedingungen:

trocken



Bequemer und sehr hochwertiger Arbeitshandschuh mit Schnittschutzstufe 3. Bietet hervorragendes Feingefühl und kann effektiv für vielfältige Aufgaben eingesetzt werden. Ein sehr beliebter Handschuh mit atmungsaktiver Polyurethan-Beschichtung in der Innenhand und an den Fingern.



#### WUSSTEN SIE SCHON?

TRAFFIGLOVE HILFT KUNDEN, EINE KULTUR DER SICHERHEIT ZU FÖRDERN



### EN388

## 4 3 4 3

Leistung	Abriebsfestigkeit	Schnittfestigkeit	Weiterreißfestigkeit (N)	Stichfestigkeit (N)
<b>1</b> ACHTUNG NIEDRIGE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	1	100	1.2	10
	2	500	2.5	25
<b>3</b> FERTIG MITTLERE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	3	2000	5	100
	4	8000	10	150
<b>5</b> LOS HÖCHSTE SCHNITTSCHUTZWIRKUNG	5	n/a	20	n/a