

PeakTech® 3443 ART-NR.: P 3443

[ZURÜCK](#)

Digitalmultimeter ~ 6.000 Counts ~ 1000V AC/DC ~ IP67 mit Tastenbeleuchtung

Das PeakTech 3443 ist ein neu entwickeltes Digital-Multimeter für höchste Beanspruchung mit einer Vielzahl an nützlichen Messfunktionen.

Als einzigartige Funktion bietet diese Serie beleuchtete Funktionstasten und Drehwahlschalter, damit Sie dieses IP67 wasserdichte Gerät auch bei schlechtesten Einsatzbedingungen und in totaler Dunkelheit nutzen können.

Neben den umfangreichen Messfunktionen für Strom, Spannung, Kapazität, Widerstand und Vielem mehr, verfügt dieses Gerät unter anderem über Temperaturmessung, MAX/MIN, Peak und eine Data-Hold Funktion.

Durch diese vielen hervorragenden technischen Eigenschaften, ist dieses Gerät für jeden Elektroniker, Techniker und Ingenieur bestens für den täglichen Außendienstinsatz im Service-, Bau- oder Industriesektor geeignet.

- Automatische beleuchtung der Funktionstasten und Drehwahlschalter
- Starke LED Taschenlampe zur Messplatzbeleuchtung
- 3 5/6-stellige Messwertanzeige (max. 5999)
- LCD-Anzeige mit Relativwertmessung und 42-Segment Balkendiagramm
- Durchgangsprüfung mit Summer und Diodentest
- Auto-Hold, Min, Max, Peak Funktion und Tastverhältnis (Hz / %)
- Schlagfestes Outdoor Einsatzgehäuse, IP-67 staub- und wasserdicht
- Sicherheit: EN 61010-1 ; CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- Zubehör: Tasche, Prüflleitungen, Typ-K Temperaturfühler, Temperaturadapter, Batterien und Anleitung



ANLEITUNG

[PeakTech 3443 3444 3445 04-2019.pdf \(1.358,0 kB\)](#)

BILDER

[3443 Front.jpg \(468,9 kB\)](#)

[3443 L.jpg \(412,9 kB\)](#)

[3443 Rear L.jpg \(257,7 kB\)](#)

[3445 3443 Illumination.jpg \(468,1 kB\)](#)

[3445 Illumination.jpg \(372,3 kB\)](#)

Diese Internetseite verwendet Cookies, um die Nutzererfahrung zu verbessern und den Benutzern bestimmte Dienste und Funktionen bereitzustellen. [Details](#)

[Verstanden](#)

DCV	600 mV / 6 / 60 / 600 / 1000 V +/-1% + 3 dgt.
ACV	6 / 60 / 600 / 1000 V +/-1% + 5 dgt.
Frequenz-Bereich	50 Hz ... 400 Hz
DCA	600 / 6000 µA / 60 / 600 mA / 10 A +/-1% + 3 dgt.
ACA	600 / 6000 µA / 60 / 600 mA / 10 A +/-1,5% + 4 dgt.
Frequenz-Bereich	50 Hz ... 400 Hz
Ohm	600 Ω / 6 / 60 / 600 kΩ / 6 / 60 MΩ +/- 1,5% + 4 dgt.
Kapazität	40 / 400 nF / 4 / 40 / 400 / 4000 µF +/-3,0% + 5 dgt.
Frequenz	10 Hz ... 10 kHz +/- 1,0% + 5 dgt.
Temperatur	-20.0 °C ... +780 °C +/-3,0% + 5 °C
Betriebsspannung	4 x 1,5 V AAA Batterien
Abmessungen (BxHxT)	75 x 170 x 50 mm
Gewicht	400 g
EAN-13	4250569404214



Diese Internetseite verwendet Cookies, um die Nutzererfahrung zu verbessern und den Benutzern bestimmte Dienste und Funktionen bereitzustellen. [Details](#)

Verstanden