

Broszura informacyjna

97 22 240

Szczypce do zagniatania





- Z otworami do cięcia wkrętów miedzianych i mosiężnych M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 i M 5
- Złącze skręcane zapewnia wysoką stabilność i równomierną pracę
- Stal specjalna o dużej wytrzymałości




Ogólna	
Nr art.	97 22 240
EAN	4003773070726
Szczypce	lakierowana w kolorze czarnym
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	270 g
Wymiary	240 x 62 x 25 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Zastosowanie	Końcówki i złącza kablowe izolowane
Zakres pracy w mm ²	0,5 — 6,0 mm ²
Liczba gniazd	3
AWG	20 — 10

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych




97 21 215



97 21 215 B



97 21 215 B



97 21 215 B



97 21 215 B