

fût à couvercle

hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir

Numéro d'article: 208879



Fût à couvercle

avec homologation UN pour le transport de produits dangereux solides

fût à couvercle

- hauteur x Ø 610 x 400 mm
- capacité 60 l
- avec homologation UN
- pour produits dangereux solides
- en polyéthylène
- fût / couvercle bleu / noir
- avec couvercle coiffant avec joint d'étanchéité et anneau de serrage
- poignées



Détails techniques

type de récipient	fût	couvercle	oui
capacité	60 l	type de couvercle	couvercle coiffant avec joint d'étanchéité et anneau de serrage
forme	rond	convient pour aliments	non

hauteur	610 mm	considération comme matière dang	produits dangereux solides
diamètre supérieur	400 mm	couleur	bleu
matériau	polyéthylène	couleur du couvercle	noir
recyclable	oui	dispositif de support	poignées
gerbable	oui	homologation	UN
emboîtable	non	Poids	3 kg
possibilité de passage au-dessous	non		

Cela s'adapte aussi ...

118523		palette display, en polyéthylène/polypropylène, hauteur x longueur x largeur 115 x 600 x 800 mm, force statique / dynamique 2000 / 500 kg, soubassement 9 pieds, tablette supérieure ajourés
202875		diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, structure en acier (soudé), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
221105		papier d'essuyage, Tissue, 350 lingettes, longueur x largeur 340 x 235 mm, bleu, rouleaux longueur x largeur 1190 m x 235 mm
221264		combinaison de protection à usage unique, en polypropylène en bleu, taille XL
222753		gants jetables, en nitrile en bleu, sans poudre ni latex, taille 9, longueur 240 mm
235631		système d'avertissement des fuites, pour bacs de rétention, hauteur x diamètre 40 x 110 mm
235787		liant, granulé, à base de mousse en polyuréthane, antidérapante et hydrofuge, taille du grain 0,13 - 4 mm, capacité de charge 24 l par lot
235788		liant, granulé, taille du grain 1 - 3 mm, capacité de charge 16 l par lot
503884		absorbants en microfibre, livraison sous forme de mouchoirs, longueur x largeur 400 x 500 mm, capacité de charge 124 l par lot, en polypropylène
525115		capot de recouvrement, pour fûts, diamètre 600 mm, en transparent
528205		marchepied sur roulettes, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris clair, repose-pied diamètre 290 mm, avec 3 roulettes à ressort
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
531458		roule-fûts, Ø plateau 610 mm, capacité 1 fût de 200 litres, plateforme ouvert, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins

532077



diabolo porte-fûts, force 250 kg, pour fût 1 x 220 litres, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, avec bandage caoutchouc pleinsur jante tôle d'acier