


## Scangrip Taschenlampe FLASH 1000 R

Gehäuse aus Aluminium eloxiert,  
Lichtstrom 1000 Lumen, Mit Ein-/Aus-  
Schalter und Halteclip, Leuchtweite  
250 m, Abstrahlwinkel 10 / 60 °, Mit  
Akku



Artikelnummer: 235419



### Taschenlampe




- Durchmesser x Länge 42 x 196 mm
- Gehäuse aus Aluminium eloxiert
- Energieeffizienzklasse A
- Lichtstrom 1000 Lumen
- Mit Ein-/Aus-Schalter und Halteclip
- Leuchtdauer 5 h
- Leuchtweite 250 m
- Abstrahlwinkel 10 / 60 °
- Ladezeit 4 h
- Mit Akku
- Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen

### Technische Details

Werkzeugtyp	Zubehör	Material Gehäuse	Aluminium
Lampentyp	Taschenlampe	Oberfläche Gehäuse	eloxiert

Energieeffizienzklasse	A	Länge	196 mm
Leuchtweite	250 m	Durchmesser	42 mm
Leuchtdauer	5 h	IP Schutzart	54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
Lichtstrom	1000 Lumen	WEEE-Registrierungsnummer	DE24837723
Abstrahlwinkel	10-60 °	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Spannungsversorgung	Akku	Marke laut EAR-Register	Scangrip
Ladezeit	4 h	Gewicht	0,59 kg
Leuchte Ausstattung	Ein-/Aus-Schalter und Halteclip		

## Dazu passt auch ...

218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
227891		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 44, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaff