



KABELDOOS

Abox 025-L



Abox 025-L

Kabeldoos

CUSTOMIZABLE

80 x 80 x 52 mm

Artikelnummer: 80290701

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), $U_i=690V$, met zelfdichtende, zachte membraaninvoeringen, M20, afdichtbereik 2 - 16 mm

grijs, zonder klemmen

IP 65

2,5²

IK07



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	80 mm
Lengte:	80 mm
Hoogte:	52 mm

Materiaal

Kast:	Polystyreen, Membranen uit TPE
Deksel:	polystyreen

Entries

{Vorprägungen oben}:	2 x M20
{Vorprägungen links/rechts}:	2 x M20
{Vorprägungen unten}:	1 x M20
{Vorprägungen Rückseite}:	1 x M20

Toebehoren

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - klemblok

Abox PST - verzegelset

AST M20 - invoeringen

BST M20 - ontluichtings wartels

DMS M20 - dubbel membraaninvoeringen

KS M20 - combiset

KVR M20-GDB/MGM - Kabelwartel

KVR M20-MGM - Kabelwartel

MPS-KRI - montageplaat

RST M20 - buisinvoeringen

SNI M20 - schijfnippel

VST M20 - afsluitstoppen

WNI M20 - wurgnippel

WST M20 - Wurgstoppen



KABELDOOS

Abox 025-L

Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	8
Kabeldoorsnede:	2,5 mm²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
Montage :	Zonder
kleur:	grijs