

WINKELPOLIER- UND SCHLEIFWERKZEUG

ANGLE POLISHING AND GRINDING TOOL

GW30/342

Universal-Druckluft-Winkelpolier- und Schleifwerkzeug für die Oberflächen- und Lackbearbeitung
Universal pneumatic angle polishing and grinding tool for surface and varnish processing.



VORTEILE

- Optimal für die Lacknachbearbeitung geeignet.
- Ergonomisch geformter Handgriff für perfekten Grip und ermüdungsfreies Arbeiten.
- Ruhiger, vibrationsarmer Lauf.
- Geräuschreduzierung durch Flächenschalldämpfer.
- Sehr gutes Gewicht-Leistungs-Verhältnis.
- Hohe Standzeit und wartungsarm.
- Auf Anfrage ist eine Abluftführung zum Schutz des Werkers erhältlich (**Schlauch-in-Schlauch**).
- Der Starthebel kann auf Wunsch oben montiert werden (s. Foto).

BENEFITS

- The compact, small tool is optimized for varnish processing.
- The handle is ergonomically designed for perfect grip and fatigue-free working.
- Smooth running and low vibration.
- Low noise values thanks to flat plate silencer.
- Excellent weight-power ratio.
- Long service-life and low maintenance.
- An additional exhaust air guide (hose-in-hose) for workers protection is available on request.
- Valve lever can be assembled upside.



Optional erhältlich: Zweiter Handgriff für beidhändige Werkzeugführung.
Optional available: Second handle for two-hand operation.



Optional erhältlich: Diverse Alu-Verlängerungen, z.B. Roloc™-Aufnahme
Optional available: Several Aluminum-Extensions, e.g. Roloc™-Chuck



Optional erhältlich: Stoßschutz SWK2 für Winkelkopf
Optional available: Bump protection SWK2 for angle head

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel Item	Artikel Nr. Item No.	Leistung Power	Drehzahl Speed	Gewicht Weight	Aufnahme Chuck	Scheiben-Ø Disc-Ø	Maße Ø x L Dimensions	Geräuschpegel Sound Level
GW30/342	12113000	300 Watt	3.400 min ⁻¹	0,7 kg	M14	max. 100 mm	41 x 235 mm	71 dB(A)

Betriebsdruck: 6,3 bar
Empf. Schlauch-Ø: 9 mm
Luftanschluss: G 1/4"
Luftverbrauch: 9,0 l/s

Working Pressure: 6.3 bar
Recommended Hose-Ø: 9 mm
Air Connection: G1/4"
Air Consumption: 9.0 l/s

Lieferumfang: Werkzeug mit Aufnahme M14; Schnellkupplungsnipl und Montagewerkzeug

Scope of Delivery: Tool with chuck M14; Quick coupling nipple and assembly wrenches

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Stützteller M14

Supporting Plates M14

Artikel Item	Artikel-Nr. Item No.	Teller Ø Plate Ø	Stärke Schaum Foam Thickness	Kontaktfläche Contact Area	Härte Hardness
1162K/2-30	12199002	30 mm	2 mm	Klett Velcro	hart hard
1162K/2-70		70 mm	2 mm	Klett Velcro	hart hard



Schleifteller M14

Grinding Plates M14

Artikel Item	Artikel-Nr. Item No.	Teller Ø Plate Ø	Stärke Schaum Foam Thickness	Kontaktfläche Contact Area	Härte Hardness
1162/31P	12199044	32 mm	8 mm	Zellkautschuk cellular rubber	weich soft
1162/31MK	12199045	31 mm	8 mm	Mikroklett Micro velcro	weich soft
1162/32V	12199021	32 mm	10 mm	Gummi rubber	weich soft
1162/50-M14	12199007	50 mm	25 mm	Gewebe fabric	mittelhart middle hard
1162/70-M14	12199048	70 mm	25 mm	Gewebe fabric	mittelhart middle hard
1162K/50-M14	12199008	50 mm	25 mm	Klett velcro	mittelhart middle hard
1162K/70-M14	12199047	70 mm	25 mm	Klett velcro	mittelhart middle hard
1162K/100-M14	12199010	100 mm	11 mm	Klett velcro	mittelhart middle hard



Lammfellpolierscheiben

Lambskin wheels

Artikel Item	Artikel-Nr. Item No.	Scheiben-Ø Wheel Ø	Kontaktfläche Contact Area
LFS 50-K	12105000	50 mm	Klett velcro
LFS 75-K	12199006	75 mm	Klett velcro

Filzpolierscheibe

Felt Polishing Disc

Artikel Item	Artikel-Nr. Item No.	Scheiben-Ø Wheel Ø	Kontaktfläche Contact Area
FPS 75-K	12199011	75 mm	Klett velcro

Schleifpapiere

Abrasive Papers

Artikel Item	Artikel-Nr. Item No.	Scheiben-Ø Wheel Ø	Schleifmittel Abrasive	Kontaktfläche Contact Area	Korn Grain
KOK 50-K	Auf Anfrage On request	50 mm	Korund Aluminum oxide	Klett velcro	60 – 240
KOK 75-K	Auf Anfrage On request	75 mm	Korund Aluminum oxide	Klett velcro	60 – 240

Druckluftversorgung
Compressed Air Supply

Artikel Item		Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description
Druckluftschlauch Air Hose	HFk9	93005800	Ø 9 mm, Meterware, PVC, gewebeverstärkt Ø 9 mm, material sold by meter, PVC, fabric-reinforced
Druckluftschlauch Air Hose	HFk13	93005900	Ø 13 mm, Meterware, PVC, gewebeverstärkt Ø 13 mm, material sold by meter, PVC, fabric-reinforced
Druckluftöl Oil		93003900	1-l-Flasche 1 l bottle
		93004000	100-ml-Flasche 100 ml bottle
Kegelradfett Grease for Bevel Gears	HOCLA2006	93019710	1 kg Dose 1 kg tin can
Getriebefett Grease	HOCLA2007	93019720	1 kg Dose 1 kg tin can
Fettpresse Grease Gun	FPR1	93004400	Für Fetten des Winkelkopfes über Schmierbuchse For greasing the angle head (grease dispenser)
Wartungseinheit Maintenance Unit	WE-R3/8"-K	93001100	Anschlussgewinde R 3/8, 1,15 m ³ /min Volumenstrom Connecting thread R 3/8, 1.15 m ³ /min volume flow
Wartungseinheit Maintenance Unit	WE-R1/2"-K	93001400	Anschlussgewinde R 1/2, 2,4 m ³ /min Volumenstrom Connecting thread R 1/2, 2.4 m ³ /min volume flow
Stoßschutz für Winkelkopf Bump Protection for Angle Head	SWK2	93000101	 Stoßschutz, silikonfrei, zum Schutz des Werkzeugs oder Werkstücks Pump protection, silicon free, for tool or work piece protection
Umbausatz Abluftschlauch kpl. Conversion kit exhaust air hose complete		93000700	Schlauch-in-Schlauch, Ablufführung zum Schutz des Werkers Hose-in-hose, exhaust air guide for workers protection
		93000710	Flexible Schlauch-in-Schlauch Ablufführung Flexible hose-in-hose exhaust air guide
Zweiter Handgriff Second Handle	HG-D24	01215003	 Griff, Halter (Set = 2 Stück), Schraube (2 Stück) Handle, holder (set = 2 pieces), screws (2 pieces)

Für weiteres Zubehör sprechen Sie uns gerne an.
Please contact us for further accessories.