

KLASSIEKE REEKS

ROTERENDE DOORVOEREN

Voor gebruik met talloze media
7 bar maximum
50 r.p.m. maximum



Modellen

Model	Grootte schroefdraad
04017400	R1/8
04017500	R1/4
04017600	R3/8

SNEL ROTERENDE DOORVOEREN

Druk en vacuüm modellen
Voor gebruik met talloze media
7 bar maximum
2000 r.p.m. maximum



Modellen

Model	Medium	Grootte schroefdraad
04016100	Druk	R1/4
04016200	Vacuüm	R1/4

HERION-GELUIDDEMPER

Series in kunststof/nylon en gesinterd brons

Druk:
6 bar (dynamische druk)

Temperatuur:
-20 ... +60°C

Materialen:
Huis en kap - polyamide
Filter - viltten inzetstuk



Druk:
16 bar (Werkdruk)
5 bar (dynamische druk)

Temperatuur:
-10 ... +60°C

Materialen:
Huis - gesinterd brons
Bedrade basis - gesinterd brons



Modellen – Plastic/Nylon

Model	Grootte schroefdraad	Lengte C	Diameter B
0014500000000000	G1/8	41	16
0014600000000000	G1/4	51	21
0014700000000000	G3/8	60	25
0014800000000000	G1/2	72	30

Modellen – Sintered

Model	Grootte schroefdraad	Lengte C	Diameter B
0014510000000000	G1/8	28,5	8
0014610000000000	G1/4	34,5	12
0014710000000000	G3/8	36,5	15
0014810000000000	G1/2	45	19

ENOTS serie 34 messing klemringkoppelingen

Reserve-onderdelen



Klemmoer

Model	Buiten Leiding
36050002	4
36050003	5
36050004	6
36050005	8
36050006	10
36050007	12
36050008	16

Klemring

Model	Buiten Leiding
36050102	4
36050103	5
36050104	6
36050105	8
36050106	10
36050107	12
36050108	16