

Artikelnummer: 129884

Kurzbeschreibung: Paketwagen, mit Längswänden, offen, Ladefläche 1200 x 800 mm

Langbeschreibung: Paketwagen, mit Längswänden, offen, Ladefläche 1200 x 800 mm: Ein offener Paketwagen mit Längswänden für den internen Transport mittelschwerer Güter. Der offene Paketwagen hat eine Ladefläche von 1200 x 800 mm und kann mit bis zu 500 kg belastet werden. Dieser offene Paketwagen mit Längswänden eignet sich perfekt für den internen Transport mittelschwerer Güter. Dank seiner zwei offenen Seiten können auch sperrige Gegenstände transportiert werden. Gestell aus Stahlrohr, a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm. Die Lenkrollen des offenen Paketwagens haben eine Vollgummibereifung und Rollenlager, das Gehäuse der Lenkrollen ist verzinkt. Die Feststeller an den Lenkrollen entsprechen der EU-Norm EN 1757-3. Die nicht drehbaren Bockrollen haben ebenfalls eine Vollgummibereifung und Rollenlager und befinden sich in einem verzinkten Gehäuse. Die Ladefläche des offenen Paketwagens besteht aus einer Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Der Profilstahlrahmen ist aus Winkelstahl und Quadratrohr gefertigt. Ladeflächenauflagen aus Winkelstahl (25/25/3 mm), pulverbeschichtet in Enzianblau (RAL 5010). Etagenböden sind nicht nachrüstbar. Die Nutzhöhe beträgt 1600 mm, die Gesamthöhe beläuft sich auf 1880 mm. Die Längswände können eingehängt werden. Die Stirnwände sind fest auf dem Grundrahmen geschwei sst. Technische Details: Ideal für den internen Transport mittelschwerer Güter Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr Stahlrohr: 26,9 x 1,75 mm Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt Feststeller gemäß EN 1757-3 Bockrollen nicht drehbar Bockrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor Ladeflächenauflagen aus Winkelstahl 25 / 25 / 3 mm Längswände einhängbar Stirnwände fest auf Grundrahmen geschwei sst Nutzhöhe: 1600 mm Gesamthöhe: 1880 mm Rad a'Ëœ: 200 mm Ladefläche: L 1200 x B 800 mm Ladeflächenhöhe: 280 mm Schiebegriffhöhe: 1060 mm Tragkraft: 500 kg Farbe: Enzianblau (RAL 5010) Au ssenma ss: L 1400 x B 800 mm Eigengewicht: 63 kg



EAN/GTIN: 4250448502413