



LED-Lampe LEDinestra DIM, Sockel: S14d


- **Energieeffizienzklasse: F** • **Lebensdauer:** bis zu 15.000 Stunden
- **Bauform:** Stabform
- **Ausführung:** --- • **Einschaltverzögerung:** keine (<1Sek) - sofort Licht nach dem Einschalten • **Dimmbar:** nein • **Spannung:** 220 - 240 V
- **Anzahl der Schaltzyklen:** 100.000
- **Quecksilbergehalt:** 0,0 mg
- LED-Alternative zu stabförmigen Glühlampen
- dimmbar (an vielen handelsüblichen Dimmern, siehe auch www.ledvance.de/dim)"
- für besonders homogene Ausleuchtung

Anwendungsbeispiele: - ideal für Spiegelbeleuchtung

- Hotels, Restaurants
- Anwendungen im Haushalt
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten



Symbolbild: LED-Lampe LEDinestra, Sockel: S14d



Energieeffizienzlabel 63002118

Leistung	Ersatz für	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Lichtfarbe	Verbrauch	EEK	Durchmesser	Länge	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
3,2 Watt	27 Watt	275 lm	80 Ra	2.700 K (warmweiß)	4,00 kWh / 1.000h	F		300 mm	607118	63002118