

## Productinformatie

# 95 61 150

## Bowdenkabelschaar



- Voor Bowdenkabels en zachte draadkabels (ook V2A) tot Ø 3,0 mm
- Gemakkelijke en keurige snede dankzij de bijzondere vorm van de snijkanten
- De sikkelvormige snijkanten omsluiten de te knippen kabel en verhinderen dat de draadkabel splijt
- Minder kracht nodig door optimale overbrengingsverhoudingen
- Met openingsveer en vergrendeling
- Snijkop: speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, oliegehard

MM

Algemeen	
Artikel-nr.	95 61 150
EAN	4003773065197
Schaar	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	205 g
Afmetingen	150 x 60 x 20 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties	
Snijdwaaarde Cu-kabel, fijndradig (diameter)	Ø 3 mm
Snijcapaciteiten staaldraad (diameter)	Ø 3 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

