


Broszura informacyjna

97 21 215 C

Szczypce do zagniatania



- Z otworami do cięcia wkrętów miedzianych i mosiężnych M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 i M 5
- Złącze skręcane zapewnia wysoką stabilność i równomierną pracę
- Stal specjalna o dużej wytrzymałości

Ogólna	
Nr art.	97 21 215 C
EAN	4003773019701
Szczypce	lakierowana w kolorze czarnym
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	250 g
Wymiary	230 x 63 x 25 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Zastosowanie	Końcówki i złącza kablowe nieizolowane
Zakres pracy w mm ²	0,5 — 6,0 mm ²
Liczba gniazd	3
AWG	20 — 10

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

