

Cemo Grote GVK-bak

conische vorm, hoogte x lengte x
breedte 585 x 1190 x 790 mm,
inhoud 400 l, van GVK
(glasvezelversterkt kunststof) in grijs,
stavlak

Artikelnummer: 100561



Cemo Grote GVK-container

Grote GVK-bak

- conische vorm
- hoogte x lengte x breedte 585 x 1190 x 790 mm
- legbordlengte x legbordbreedte binnen 1037 x 637 mm
- inhoud 400 l
- van GVK (glasvezelversterkt kunststof) in grijs
- wanden gesloten, glad en naadloos
- stavlak
- Greeprand rondom
- Plaatsbesparend stapelbaar
- temperatuurbestendig van -30 °C tot +40 °C, tijdelijk tot +90 °C
- geschikt voor agressieve media

Technische details




baktype	Maxi-container	wand uitvoering	glad, naadloos
euronorm	nee	vloerconstructie	gesloten
vorm	conisch	stapelbaar	nee
inhoud	400 l	vouwbaar	nee

hoogte	585 mm	nestbaar	ja
lengte	1190 mm	onderrijdbaar	nee
binnenlengte	1109 mm	onderbouw	stavlak
breedte	790 mm	inrijdbreedte	655 mm
binnenbreedte	709 mm	greep	Greeprand rondom
bodemlengte	1045 mm	temperatuurbestendigheid	-30 °C tot +40 °C, tijdelijk tot +90 °C
bodemlengte binnen	1037 mm	geschikt voor levensmiddelen	nee
bodembreedte	645 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	agressieve media
bodembreedte binnen	637 mm	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
materiaal	GVK (glasvezelversterkt kunststof)	kleur	grijs
wandconstructie	gesloten	gewicht	17 kg

Gerelateerde Producten

100595		Onderwagen, Voor 400 l Grote GVK-bak, laadvlak lengte x breedte 1045 x 645 mm, hoogte met bak 760 mm, frame van staal met corrosiebeschermende zinklaag, 4 zwenkwielen. 2 zwenkwielen met rem
100602		voeten, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, voor container met grote capaciteit met 400 l inhoud, hoogte 140 mm
704182		plat deksel, van GVK (glasvezelversterkt kunststof), voor container met grote capaciteit met 400 l inhoud, in grijs

Dit past ook bij ...

240194		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen enkel met nylon-banden, breedte x Ø 100 x 82 mm
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
529930		lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium