

fetra chariot de bureau

avec 3 plateau(x), tablettes en bois, 3 parois pleines, 2 cloisons de séparation médiane, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, avec bandage TPE

Numéro d'article: 118940



fetra
Transportgeräte



fetra Chariot de bureau

Force 150 kg






chariot de bureau

- avec 3 plateau(x)
- tablettes en bois
- 3 parois pleines, 2 cloisons de séparation médiane
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- structure en acier, soudé
- hauteur x longueur x largeur 1100 x 1165 x 385 mm
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec palier lisse
- 2 roulettes pivotantes avec freins
- Produit livré démonté
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	alignement de niveaux	droit
type de chariot	chariot pour classeurs	équipement chariot	6 compartiments, paroi arrière
longueur	1165 mm	poignée	2 pièce
largeur	385 mm	portes	non
matériau de plaque	bois	pneumatique	TPE
matériau de finition	soudé	Ø de roue	125 mm
matériau de châssis	acier	roulement	palier lisse
surface	finition peinture époxy	norme	EN 1757-3 (frein)
couleur	gris clair // RAL7035	livraison	démonté
conducteur d'électricité	non	garantie	10 années
nombre de plateaux	3 pièce	Poids	34 kg
force plateau	150 kg		

Accessoires

225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant