

Rollcart handtrekwagen

draagvermogen 400 kg, laadvlak
lengte x breedte 1130 x 635 mm,
platform van hout, opbouw 4
schotten, constructie van staal
(gelast) met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, 4 wielen, met lucht-
banden



Artikelnummer: 402205

Rollcart Handtrekwagen

Draagvermogen 400 kg

handtrekwagen

- draagvermogen 400 kg
- laadvlak lengte x breedte 1130 x 635 mm
- platform van hout
- opbouw 4 schotten
- draaischemelbesturing
- dissel gedempt zelfoprichtend
- constructie van staal (gelast) met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 4 wielen
- wiel Ø 260 mm
- met lucht-banden
- wielnaaf met wiellager
- automatische rem, werkt op de voorwielen
- wielstand rechthoekig
- 5 jaar garantie

transporttoestel	transportwagen	stuurstang	ja
type wagen	handtrekwagen	dissel	gedempt zelfoprichtend
draagvermogen	400 kg	type rem	automatische rem
constructies	4 schotten	rem functie	werkt op de voorwielen
lengte laadvlak	1130 mm	euronorm	nee
breedte laadvlak	635 mm	wagen uitrusting	excl. uitrusting
materiaal platform	hout	wielen aantal/soort	4 wielen
materiaal onderstel	staal	banden	lucht
oppervlak onderstel	m. poedercoating	wiel-ø	260 mm
kleur	gentiaanblauw // RAL5010	wiellager	wiellager
materiaal verwerking	gelast	wielstand	rechthoekig
breedte	700 mm	garantie	5 jaar
sturing	draaischemelbesturing	gewicht	58 kg

Dit past ook bij ...

215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm