

## Werkstattwagen-Aufsatz

BT700/LT700

Höhe x Breite x Tiefe 369 x 920 x 474 mm, Schublade innen B x T 800 x 400 mm, 3 Schubladen, Verschließbar mit Zylinderschloss, Enthält 189 Teile, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium



Artikelnummer: 244263



### Werkstattwagen-Aufsatz

- Geeignet als Erweiterung für Werkstattwagen der Serie
- Höhe x Breite x Tiefe 369 x 920 x 474 mm
- Traglast 415 kg
- Schubladen Höhe 3x75 mm
- Schublade innen B x T 800 x 400 mm
- Traglast je Schublade 45 kg
- 3 Schubladen
- Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Vollauszug 100 %
- Mit durchgehender Griffleiste
- Mit manuelle Schubladeneinzelverriegelung
- Verschließbar mit Zylinderschloss
- Enthält 189 Teile
- Robuste, doppelwandige Konstruktion
- Konstruktion aus Stahl

- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium

## Technische Details

Wagentyp	Werkstattwagen-Aufsatz	Schubladentraglast	45 kg
geeignet für (Anwendung)	als Erweiterung für Werkstattwagen der Serie \$\$	Auszugsführung Schublade	kugelgelagerte Teleskopschienen
Höhe	369 mm	Auszugsart	Vollauszug
Breite	920 mm	Auszug Schublade	100 %
Tiefe	474 mm	Auszugsperre	ja
Material	Stahl	Griff	durchgehender Griffleiste
Stabilität / Aussteifung / Verst	doppelwandig	abschließbar	ja
Arbeitsfläche Ausstattung	ohne Abdeckung	Schließsystem	Zylinderschloss
inkl. Werkzeug	ja	fahrbar	nein
Werkzeugsortiment Anzahl Teile	189 Teile	Farbe Korpus	anthrazitgrau // RAL7016
Traglast	415 kg	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Schubladen Anzahl	3 Stück	Farbe Front	weißaluminium // RAL9006
Schubladen Anzahl x Höhe	3x75 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Breite Schublade innen	800 mm	Gewicht	49,37 kg
Tiefe Schublade innen	400 mm		