

AP-Gehäuse - Verteiler, Edelstahl, Aufputzgehäuse



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------|--|
| BALS-Art.-Nr | 560384 |
| EAN | 4024941948012 |
| Produktgruppe | Verteiler, Edelstahl, Aufputzgehäuse |
| Gehäuse | V2A-Edelstahl-Verteiler, mit verschließbarer Tür (Kastenschloss mit Profilhalbzylinder) inkl. lose beigelegten Wandbefestigungslaschen. Der Schrank ist im gesteckten Zustand verschließbar, die Abgangsleitungen können über eine frontseitige Bürstensperre aus dem Schrank heraus geführt werden. |
| Bestückung | 1 x Montagewinkel 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP44 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP44 |

Artikelbeschreibung

| | |
|---|--|
| Absicherung/Schutzmaßnahme | 2 x C-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x C-Automat 32A 3p 1 x FI-Schalter 63/0,03A 4p Bauseitige Vorsicherung max. 63A |
| Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit | 1 x M25 unten (verschlossen) 1 x M32 unten (verschlossen) 1 x M40 unten (offen) (oben keine Leitungseinführungen) 1 x Zählerklemmstein 5x25 mm ² / Typ: C (für Schleifleitung geeignet) |
| Zusätzliche Informationen | Anschlussfertig verdrahtet. |
| Schutzart | IP44 |
| Geräte-Höhe | 500mm |
| Geräte-Breite | 420mm |
| Geräte-Tiefe | 200mm |

Logistikdaten

| | |
|---------------|-------------------|
| Einzelgewicht | 15,998 kg / Stück |
|---------------|-------------------|