

Technisches Datenblatt

Muting-Sensor-Set

Art.-Nr.: 426520

Set-AC-MLX-2SA

Inhalt

- Set besteht aus
- Technische Daten
- Maßzeichnungen



Abbildung kann abweichen

Set besteht aus

| Anzahl | Art.-Nr. | Bezeichnung | Artikel | Beschreibung |
|--------|----------|---------------------|----------------------------------|--|
| 1 | 50146483 | PRK25C.D/PX-410-M12 | Reflex-Lichtschranke polarisiert | Applikation: Detektion umstretchter Objekte Grenzreichweite: 0,05 ... 10 m Lichtquelle: LED, rot Versorgungsspannung: DC Digitale Schaltausgänge: 1 St. Schaltausgang 1: Transistor, PNP, dunkelschaltend Schaltfrequenz: 1.500 Hz Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 410 mm, M12, PUR, 4 -polig |
| 1 | 50146484 | PRK25C.D/PX-700-M12 | Reflex-Lichtschranke polarisiert | Applikation: Detektion umstretchter Objekte Grenzreichweite: 0,05 ... 10 m Lichtquelle: LED, rot Versorgungsspannung: DC Digitale Schaltausgänge: 1 St. Schaltausgang 1: Transistor, PNP, dunkelschaltend Schaltfrequenz: 1.500 Hz Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 700 mm, M12, PUR, 4 -polig |
| 2 | 50022814 | TKS 50X50 | Reflektor | Bauform: rechteckig Reflexionsfläche: 48 mm x 47 mm TriplegröÙe: 4 mm Werkstoff: Kunststoff Trägermaterial: Kunststoff Chemische Bezeichnung Werkstoff: PMMA8N Befestigung: Durchgangsbefestigung, klebbar |

Technische Daten

Basisdaten

| | |
|--------------|---|
| Serie | Set-AC |
| Geeignet für | Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 500, MLD 300 |

Optische Daten

| | |
|--------------------|---|
| Betriebsreichweite | 0,05 ... 8 m, mit Reflektor TK(S) 100x100 |
| Betriebsreichweite | 0,05 ... 4 m, mit Reflektor TKS 50x50 |

Mechanische Daten

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Nettogewicht | 1.210 g |
| Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
| Art der Befestigung | mitgelieferte Halterung |
| Art der Mutingsensoren | Reflexions-Lichtschranken PRK 25C |
| Anzahl Mutingsensoren | 2 St. |
| Anzahl Reflektoren | 2 St. |

Klassifikation

| | |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27272792 |
| ECLASS 11.0 | 27272792 |
| ECLASS 12.0 | 27272792 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |

Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

