

**Schreiben Sie uns Ihr persönliches Feedback!
Get in contact and send your feedback!**

Weitere Informationen / more information: www.work-psa.de/feedback




Gebrauchsanleitung / Instructions for use

Schutzhandschuhe Kategorie II – mittlere Risiken / Protective gloves category II – medium risks

EN 420

EN 388:2016

Artikel/Item: **SecuTri®**
 Artikel-/Item-No.: 5362, 5363, 5364, 5365
 Größen/Sizes: 7, 8, 9, 10
 Material: Baumwollinterlock-Liner mit gelbfarbener Nitrilbeschichtung und Strickbund
 Nitrile dipped interlock-liner, yellow colored, with knit wrist



3111X

Eigenschaften / Characteristics

- Guter Schutz gegen mechanische Risiken / good protection against mechanical risks
- Höchste Fingerbeweglichkeit Stufe 5 (1 min. – 5 max.), sehr gutes Tastempfinden / max. dexterity according to EN 420 rating 5 (1 min. – 5 max.)
- Strapazierfähige Beschichtung / powerful coating

Benutzung / Use

Handschuhe vor Gebrauch unbedingt auf Schäden prüfen! Beschädigte Handschuhe auf keinen Fall verwenden. / Before use check for damages and changes. Do not use damaged gloves!

Lagerung / Storage

Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt bei ca. 5° - 25 °C lagern. Nicht in der Nähe von elektrischen Geräten aufbewahren (Ozon). / In dry rooms without any influence of sunlight at a temperature between 5° and 25 °C. Do not store near electrical gadgets (ozone).


Entsorgung / Disposal

Unbenutzt: mit dem Hausmüll. Benutzt: bei evtl. Kontakt mit Chemikalien gemäß den Chemikalien-Entsorgungsvorschriften. / Unused: with normal household waste. Used: Please check chemical disposal regulations if gloves got in contact with chemicals.

Reinigung / Cleaning

Waschbar bei Handwäsche bis 40 °C. Mit neutralen Mitteln reinigen. Geeignet für Wäschetrockner, mehrfach wiederverwendbar. / Washable at a temperature of 40 °C by using neutral detergent. Suitable for tumble drying, reusable.

Prüfkriterien der EN 388 / Test criterions of EN 388

EN 388 	Prüfung	Leistungsstufen					
		0	1	2	3	4	5
	1. Abriebfestigkeit (Zyklen)	<100	100	500	2000	8000	
	2. Schnittfestigkeit (Faktor)	<1,2	1,2	2,5	5	10	20
	3. Weiterreißkraft (Newton)	<10	10	25	50	75	
	4. Durchstichkraft (Newton)	<20	20	60	100	150	
		A	B	C	D	E	F
	5. Schnittfestigkeit (Newton)	2	5	10	15	22	30
	6. Stoßschutz	P = geprüft					

Criterion	Index					
	0	1	2	3	4	5
1. Abrasion resistance (cycle)	<100	100	500	2000	8000	
2. Cut resistance (parameter)	<1,2	1,2	2,5	5	10	20
3. Tear resistance (Newton)	<10	10	25	50	75	
4. Puncture resistance (Newton)	<20	20	60	100	150	
	A	B	C	D	E	F
5. Cut resistance (Newton)	2	5	10	15	22	30
6. Impact	P = tested					

Zertifizierungsstelle / Notified Body

EG Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt von / EC Type Examination carried out by 0075 CTC

Weitere Informationen und Nachbestellung / Further information and re-order: www.work-psa.de

Deutschland / Germany
 Kroschke sign-international GmbH, Kroschkestr. 1, 38112 Braunschweig
 Tel. +49 (0) 531 / 318-318, Fax +49 (0) 531 / 318-151, vertrieb@work-psa.de

Österreich / Austria
 Kroschke Ges.m.b.H., Inkustr. 1-7, 3400 Klosterneuburg
 Tel. +43 (0) 2243 / 3 457 457, Fax +43 (0) 2243 / 3 457 444, office@kroschke.at